

[Afficher tous les 42 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® Expandeur de Faisceau Raie Laser Nd:YAG Vega® 20X, 1064 nm



TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders



Stock #35-121 **2 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €895⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€895,00 prix unitaire
Qté 10-24	€790,00 prix unitaire
Qté 25-99	€700,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Beam Expander **Type:**
Fixed Magnification **Style:**

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
121.30

Poids (g):
436

Diamètre du Logement (mm):
48

Propriétés optiques

Ouverture d'Entrée (mm):
4.5

Ouverture de Sortie (mm):
32

Puissance d'Expansion:
20X

Substrat:
[Fused Silica](#) (Coming 7980)

Transmission (%):
>98.5 (nominal)

Angle d'Incidence (°):
0

Traitement:
Laser V-Coat (1064nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064

Front d'Onde Transmis, P-V:
$\lambda/10$ for 1.1mm input beam (nominal, $\lambda = \text{DWL}$)

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
1000 - 1140

Spécification du Traitement:
 $R_{\text{abs}} < 0.25\%$ @ 1064nm

Damage Threshold, By Design:
 10 J/cm^2 @ 1064nm, 10ns, 20Hz

Ajustement de la divergence:
Rotating Optics

Seuil de dommages, pulsé:
 10 J/cm^2 @ 1064nm, 10ns, 20Hz

Filetage & montage

Filetage:
Input: Male M30 x 1

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Description produit

- Traitement AR pour longueurs d'onde laser : 266 nm, 355 nm, 405 nm, 532 nm, 1064 nm et 1940 nm
- Grossissements fixes disponibles de 1,5X à 20X
- Divergence ajustable à l'aide d'une conception optique rotative

Les Expansseurs de Faisceau Raie Laser Vega® TECHSPEC® ont été conçus pour des applications laser exigeantes, notamment l'usinage de matériaux au laser, le secteur médical et la recherche. Ces expansseurs de faisceau compacts ont été optimisés pour les longueurs d'onde laser courantes, y compris les longueurs d'ondes Nd:YAG, pour un front d'onde transmis à performance élevée avec des conceptions atteignant une erreur de front d'onde transmis $\lambda/10$. Afin d'assurer une compatibilité avec des lasers haute puissance, ces expansseurs de faisceau sont conçus pour empêcher que les images fantômes se focalisent sur les surfaces internes. Les Expansseurs de Faisceaux Raie Laser Vega TECHSPEC® se montent facilement avec un filetage de M30 x 1 et offrent une valeur excellente aussi bien pour les achats d'unités simples que pour une intégration OEM.

Remarque : La longueur de ces expansseurs de faisceau change lors du réglage de la divergence, généralement de 1 à 2 mm par rapport à la longueur spécifiée.

Également disponibles : [Expansseurs de Faisceau Vega® à Large Bande TECHSPEC](#) Pour les applications au budget limité, Edmund Optics propose également les [Expansseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii® TECHSPEC](#). Pour les applications laser HeNe, les [Expansseurs de Faisceau HeNe Arcturus® TECHSPEC](#) sont disponibles. Pour les applications d'une précision supérieure dans lesquelles des optiques coulissantes sont nécessaires, veuillez voir nos [Expansseurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG Draconis®](#) ou nos [Expansseurs de Faisceau Draconis® TECHSPEC à Large Bande](#). Pour les applications à large bande ou les applications ultrarapides, les [Expansseurs de Faisceau Réflectifs Canopus® TECHSPEC](#) sont disponibles.

Pour en savoir plus sur la différence entre les expansseurs de faisceau de 2 μm et de 2 μm à faible teneur en OH⁻, ainsi que sur les différents types de silice fondue, consultez notre note d'application [Silice fondue indice UV ou IR](#).

Les versions 532 nm sont compatibles avec les applications laser courantes à 515 nm et les versions 1064 nm sont idéales pour être utilisées avec les applications laser à 1030 nm, 1070 nm et 1080 nm.

INTRODUCTION DES
EXPANSEURS DE FAISCEAUX LASER - GROSSISSEMENT FIXE
D'EDMUND OPTICS®

