

[Afficher tous les 19 produits de la même famille.](#)

20X Objectif Mitutoyo Corrigé Infini Plan Apo NIR B

See More by [Mitutoyo](#)



20X Mitutoyo Plan Apo NIR B Infinity Corrected Objective, #89-350

Stock **#89-350** **1 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €5.630⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€5.630,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

378-867-5	Numéro de Modèle:
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) : Focal Length: 200mm	
Microscope Objective	Type:
Infinity Corrected	Style:

Mtutoyo **Fabricant:**

Remarque:
Enhanced transmission for the fundamental and second harmonic of Nd:YAG laser (1064nm and 532nm). Example Application: cutting and trimming of semiconductor wafer and circuits

Propriétés physiques et mécaniques

69.50 **Longueur de Filetage Extérieur (mm):**

37 **Diamètre Max. (mm):**

300.00 **Poids (g):**

Propriétés optiques

N/A **Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):**

532, 1064 **Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):**

0.32mm **Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":**

0.44mm **Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":**

10.00 **Distance Focale FL (mm):**

20X **Grossissement:**

0.40 **Ouverture Numérique NA:**

0.7 **Pouvoir de Résolution (µm):**

1.70 **Profondeur de champ (µm):**

1.2 **Champ de Vision, Oculaire 24 Dia. de Champ (mm):**

0.9 **Champ de Vision, Oculaire 18 Dia. de Champ (mm) :**

25.5 **Distance de Travail (mm):**

420 - 1064 **Gamme de Longueur d'Onde (nm):**

95 **Parfocal Length (mm):**

N/A **Liquide d'Immersion :**

Capteur

2/3" **Taille maximale du capteur:**

Filetage & montage

M26 x 36 TPI **Filetage:**

Environnement & durabilité

-5 to +45 **Température d'Utilisation (°C):**

20 - 80% **Humidité d'Utilisation:**

Conformité réglementaire

[Dispensé](#) **RoHS 2015:**

[Visionner](#) **Certificate of Conformance:**

[Contains SVHC\(s\)](#) **REACH 241:**

Description produit

- Idéaux pour l'imagerie en fond clair dans les régions spectrales UV, visible et NIR

- Performances excellentes aux raies laser Nd:YAG
- Larges gammes spectrales

Les Objectifs Mitutoyo Corrigés à l'Infini – IR Proche, UV Proche et UV combinent les avantages des objectifs standard des séries M Plan Apo et M Plan Apo SL avec des plages spectrales améliorées. Les objectifs NIR sont corrigés de 480 à 1800 nm et se caractérisent par une transmission améliorée de l'harmonique fondamentale et de la seconde harmonique des lasers Nd:YAG pour les applications de découpe laser. Les séries d'objectifs NUV et UV ont également d'excellentes performances aux deuxième, troisième et quatrième harmoniques Nd:YAG à 532 nm, 355 nm et 266 nm respectivement. Les Objectifs Mitutoyo Corrigés à l'Infini – IR Proche, UV Proche et UV sont idéaux pour les applications qui nécessitent une distance importante entre la lentille de l'objectif et l'objet, telles que l'inspection des semi-conducteurs, la vision industrielle et la détection des défauts. La série HR offre une ouverture numérique accrue, ce qui permet de réduire la taille des points et d'obtenir une meilleure résolution.

Lentilles Tubes Accessoires

Les [Lentilles Tubes Accessoires](#) et les [Adaptateurs Fletés de Monture C](#) peuvent être utilisés pour adapter les objectifs Mitutoyo à d'autres configurations.

Les objectifs à longues distances de travail Mitutoyo NIR, NUV, et UV corrigés à l'infini combinent les bénéfices du standard [M Plan Apo](#) et M Plan Apo SL avec des échelles spectrales. Les objectifs proche IR sont corrigés de 480 à 1800 nm, les rendant idéaux pour des applications de semiconducteurs et d'inspection de télécommunication. Les séries HR offrent une ouverture numérique supérieure, procurant de plus petites tailles de spots et une résolution plus élevée. Les deux sont facilement intégrés avec notre [caméras Proche IR](#). Les séries d'objectifs NUV et UV ont une excellente performance aux harmoniques doubles, triples, et quadruple Nd:YAG.

Séries M Plan NIR

- Echelle de Radiation IR
- Applications pour le Visible au Proche IR
- Longue Distance de Travail pour Fond Clair
- Conçu pour être Couleur Corrigée de 480 nm à 1800 nm
- Idéal pour l'utilisation en Laser & Coupure de Circuits Semi-Conducteurs

Séries M Plan Proche IR HR

- Améliore le Pouvoir de Résolution Comparé aux Objectifs Standards M Plan Proche IR
 - Clarté est Augmentée de 2,4X avec Proche IR HR 50X, et 2,0X avec Proche IR 100X
 - Pouvoir de Résolution est Augmenté de 155% avec Proche IR HR 50X, et de 140% avec Proche IR HR 100X
 - Composants ne sont pas toujours disponibles, délai de livraison peut être relativement conséquent
- Veuillez s'il vous plaît [nous contacter](#) pour de plus amples informations.

Séries B M Plan Apo NIR

- Améliore la performance optique, permet une observation efficace de 420 à 1100 nm
- Transmission élevée des longueurs d'onde du laser YAG 532 nm et 1064 nm
- Très longue distance de travail de 25,5 mm, la plus longue des séries Proche IR, améliore considérablement l'exploitabilité

Séries M Plan NUV

- Correction de Radiation Proche-Ultra Violet
- Pour des Applications Proche UV jusqu'au Visible
- Longues Distances de Travail pour Inspection à Fond Clair
- Conçu pour être Couleur Corrigée de 355 nm à 620 nm



Séries M Plan UV

- Corrigés à 266 nm et 500 nm
 - Idéal pour Inspection à Fond Clair et Coupure Laser ND:YAG 2ème et 4ème Harmonique
 - Puissant lorsque Utilisé avec le Microscope Mitutoyo FS70L4 ou [Tube Objectif MT-L4](#)
 - Composants ne sont pas toujours disponibles, délai de livraison peut être relativement conséquent
- Veuillez s'il vous plaît [nous contacter](#) pour de plus amples informations.

Accessoire de Tube Objectif

[Accessoire de Tube Objectif](#) et [Adaptateur de Monture C](#) peuvent être utilisés pour adapter les objectifs Mitutoyo à des configurations additionnelles.

Informations techniques



Dimensions (mm)

Stock No.	M Plan NIR	A	B	C	D	E	F	W.D.
#46-402	5XNIR	57.50	-	23.80	23.00	32.20	34.00	37.50
#46-403	10XNIR	64.50	1.00	25.20	24.80	32.20	34.00	30.50
#46-404	20XNIR	75.00	-	-	-	32.20	34.00	20.00
#46-405	50XNIR	78.00	-	-	-	32.20	34.00	17.00
#46-406	100XNIR	83.00	-	25.00	24.60	32.20	34.00	12.00
#56-982	50XNIR HR	85.00	-	-	-	37.00	39.00	10.00
#56-983	100XNIR HR	85.00	-	-	-	37.00	39.00	10.00
#89-350	20XNIR B	69.50	-	-	-	37.00	37.00	25.50
#89-351	50XNIR B	69.50	-	-	-	37.00	37.00	25.50
#37-550*	20XNIR LCD	75.02	-	-	-	32.20	34.00	20.35
Stock No.	M Plan NUV	A	B	C	D	E	F	W.D.
#86-176	10XNUV	64.50	-	25.20	24.80	32.20	34.00	30.50
#46-407	20XNUV	78.00	-	-	-	32.20	34.00	17.00
#46-408	50XNUV	80.00	-	-	-	32.20	34.00	15.00
#46-409	100XNUV	84.00	1.80	25.00	24.00	32.20	34.00	11.00
#86-177	50XNUVHR	85.00	-	-	-	37.00	39.00	10.00
Stock No.	M Plan UV	A	B	C	D	E	F	W.D.
#86-175	10XUV	75.00	-	-	-	32.20	34.00	20.00
#56-320	20XUV	80.00	-	-	-	32.20	34.00	15.00
#56-321	50XUV	83.00	-	-	-	32.20	34.00	12.00
#56-322	80XUV	85.00	-	22.70	-	32.20	34.00	10.00

*LCD 20X parfocal length is 95.37