

[Afficher tous les 10 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

25mm de Diamètre x 25mm FL, Raie Laser 980nm, Lentille PCX



633nm Laser Line Coated Plano-Convex(PCX) Lenses

Stock

#69-562

FIN DE SÉRIE

2 In Stock

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€23<sup>75</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1+            | €23,75 prix unitaire             |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

| Caractéristiques du produit        |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Plano-Convex Lens                  | Type:              |
| Propriétés physiques et mécaniques |                    |
| 25.00 +0.0/-0.025                  | Diamètre (mm):     |
| <1                                 | Centrage (arcmin): |

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| 8.00 ±0.10           | Épaisseur Centrale CT (mm): |
| 2.43                 | Épaisseur au Bord ET (mm):  |
| 24                   | Ouverture Utile CA (mm):    |
| Protective as needed | Biseau:                     |

Propriétés optiques

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25.00 @ 587.6nm                   | Distance Focale EFL (mm):                             |
| 20.22                             | Distance Focale Arrière BFL (mm):                     |
| Laser V-Coat (980nm)              | Traitement:                                           |
| R <sub>abs</sub> <0.25% @ 980nm   | Spécification du Traitement:                          |
| N-SF5                             | Substrat: <input type="checkbox"/>                    |
| 40-20                             | Qualité de Surface:                                   |
| 1.5λ                              | Power (P-V) @ 632.8nm:                                |
| λ/4                               | Irregularity (P-V) @ 632.8nm:                         |
| ±1                                | Tolérance Distance Focale (%):                        |
| 16.82                             | Rayon R <sub>1</sub> (mm):                            |
| 1.00                              | f/#:                                                  |
| 0.50                              | Ouverture Numérique NA:                               |
| 980                               | Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):               |
| 5 J/cm <sup>2</sup> @ 980nm, 10ns | Damage Threshold, By Design: <input type="checkbox"/> |

Conformité réglementaire

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Conforme  | Reach 224:                  |
| Visionner | Certificate of Conformance: |

## Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série


En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

## Description produit

- Réflexion < 0,25 % à la Longueur d'Onde de Conception
- Traitements Disponibles pour des Sources Lasers Diode, HeNe, et Nd:YAG
- Traitements BBAR aussi Disponibles: [MgF<sub>2</sub>](#), [VIS 0°](#), [VIS-NIR](#), [NIR I](#), [NIR II](#)
- Traitements Raie Laser Disponibles: [405nm](#), [532nm](#), [633nm](#), [785nm](#), 980nm, [1064nm](#) et [1550nm](#)

Nos lentilles standards PCXTECHSPEC® sont désormais disponibles dans de nombreuses options de traitements raie laser. Conçues pour un maximum de transmission à la longueur d'onde de conception, ces lentilles sont idéales pour des applications utilisant des sources laser HeNe, Diode et Nd:YAG à faible puissance. Avec une réflectivité maximale < 0,25 % par surface à la longueur d'onde de conception, ces lentilles offriront une meilleure transmission en applications utilisant de multiples composants optiques.

## Informations techniques



**Montures compatibles**

;