

[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

Polariseur à Large Bande, 300 à 2700 nm, 25,4 mm de dia.



Broadband Polarizers

Stock **#89-602** 14 In Stock

-

1

+

€1.220⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.220,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Linear Polarizer

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):

19.05

Diamètre (mm):

25.40

Épaisseur (mm):

2.50 ±0.3	
	Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.1	

Propriétés optiques	
Angle d'Incidence (°):	±40
Rapport d'Extinction:	>100:1 @ 300 - 400nm (Typical) >50,000:1 @ 450 - 550nm (Typical) >800:1 @ 700 - 1400nm (Typical) >1000:1 @ 1400 - 2650nm (Typical)
Substrat: ☐	Fused Silica (Corning 7980)
Gamme de Longueur d'Onde (nm):	300 - 2700

Marque de l'Axe de Polarisation (°):	±2
--------------------------------------	----

Filetage & montage	
Épaisseur de Monture (mm):	4.5

Environnement & durabilité	
Température d'Utilisation (°C):	-50 to 80

Conformité réglementaire	
RoHS 2015:	Conforme
Certificate of Conformance:	Visionner
REACH 241:	Conforme

Description produit

The input beam should enter through the front of the optic, which is the engraved side.

- Grands Angles d'Acception
- Contraste très Élevé
- Modèles Compacts pour une Intégration Facile du Système

Les Polariseurs à Large Bande sont des solutions idéales pour les applications à large bande, que ce soit dans l'UV ou l'infrarouge court (SMIR), lorsque les polariseurs à grille ne sont pas faciles d'utilisation. Ils présentent des angles d'acceptation de ± 40° et peuvent parfaitement être utilisés avec des sources de lumière non collimatées. De plus, ces polariseurs utilisent une conception exclusive qui permet d'obtenir un contraste transmis cohérent de 300 à 2700 nm.

Remarque : Le faisceau entrant doit pénétrer par la surface avant de l'optique, comme l'indique le repère de référence gravé.

Informations techniques

