

[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

## Fenêtre à Coin 30' en BaF<sub>2</sub> ISP Optics, 25,4 mm de dia., 4 mm d'épaisseur | BF-WW-25-4

See More by [ISP Optics](#)



Barium Fluoride (BaF<sub>2</sub>) Wedged Windows



Stock **#16-806** **FIN DE SÉRIE** **6 In Stock**

- 1 + €389.<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€389,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

BF-WW-25-4 **Numéro de Modèle:**

Protective Window **Type:**

Crystal **Type of Window:**

## Propriétés physiques et mécaniques

21.59 Ouverture Utile CA (mm):

25.40 +0.00/-0.13 Diamètre (mm):

4.00 ±0.13 Épaisseur (mm):

Protective as needed Biseau:

85 Ouverture Utile (%):

Fine Ground Bords:

0.34 Rapport de Poisson:

53 Module d'Élasticité de Young (GPa):

82.00 Dureté de Knoop (kg/mm<sup>2</sup>):

30±15 arcmin Angle de Bord (arcmin):

## Propriétés optiques

Uncoated Traitement:

Barium Fluoride (BaF<sub>2</sub>) Substrat: □

1.478 @ 0.5µm  
1.451 @ 5µm  
1.401 @ 10µm Indice de Réfraction (n<sub>d</sub>):

60-40 Qualité de Surface:

81.78 Nombre d'Abbe (v<sub>d</sub>):

200 - 12000 Gamme de Longueur d'Onde (nm):

2λ @ 633nm Planéité de Surface (P-V):

## Propriétés des matériaux

4.89 Densité (g/cm<sup>3</sup>):

18.1 Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10<sup>-6</sup>/°C):

## Conformité réglementaire

Conforme RoHS 2015:

Visionner Certificate of Conformance:

Conforme Reach 240:

## Description produit

- Coin de 30 arcmin
- Excellente transmission de 200 nm à 12 µm
- Résistance aux rayonnements de haute énergie
- [Fenêtres Planes de Précision en Fluorure de Baryum \(BaF<sub>2</sub>\)](#) également disponibles

Les Fenêtres à Coin en Fluorure de Baryum (BaF<sub>2</sub>) ISP Optics disposent d'un coin de 30 arcmin pour éliminer les effets d'étalon, ce qui améliore la lecture dans les applications de détection et de spectroscopie. Avec un faible indice de réfraction de 1,48, ces fenêtres assurent une transmission élevée de 200 nm à 12 µm sans qu'un traitement antireflet (AR) soit nécessaire. Les fenêtres en fluorure de baryum peuvent être utilisées jusqu'à 800°C dans un environnement sec, mais une exposition prolongée à l'humidité peut dégrader la transmission dans le domaine de l'ultraviolet sous vide. Les Fenêtres à Coin en Fluorure de Baryum (BaF<sub>2</sub>) ISP Optics sont idéales pour la spectroscopie infrarouge, l'imagerie thermique et les applications générales de détection UV-IR. Le fluorure de baryum est également un scintillateur rapide et peut être utilisé pour la détection des rayons X, des rayons gamma ou d'autres particules à haute énergie.

**Remarque :** Ces fenêtres optiques sont très sensibles aux chocs thermiques.

## Informations techniques

