

[Afficher tous les 16 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®]

Lentille Asphérique à Séléniture de Zinc, dia. 25,4 mm x 25,4 mm FL, 8-12 μm, traitée AR

See More by [Coherent®](#)



TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses

Stock **#39-516** **8 In Stock**

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€1.210⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-10	€1.210,00 prix unitaire
Qté 11-25	€1.090,00 prix unitaire
Qté 26-49	€1.030,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Aspheric Lens

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

25.40 +0.00/-0.10	Diamètre (mm):
≤3	Centrage (arcmin):
≤12.7	Centering, ETD (μm):
22.86	Ouverture Utile CA (mm):
2.29	Épaisseur au Bord ET (mm):
4.50 ±0.10	Épaisseur Centrale CT (mm):
Protective as needed	Biseau:
Plano	Shape of Back Surface:
<50 RMS	Rugosité de Surface (Angstroms):

Propriétés optiques

25.40	Distance Focale EFL (mm):
0.50	Ouverture Numérique NA:
23.53	Distance Focale Arrière BFL (mm):
Coherent® Infrared ZnSe	Substrat: □
λ/2	Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:
BBAR (8000-12000nm)	Traitement:
R _{avg} <0.5% @ 8 - 12μm	Spécification du Traitement:
40-20	Qualité de Surface:
1	f/#:
8000 - 12000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
Infinite	Conjugate Distance:
λ/10	Power (P-V) @ 632.8nm:

Electrical

λ/10	Power (P-V) @ 10.6μm:
------	-----------------------

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Description produit


- Conception Edmund Optics, fabriqué par Coherent
- Matière ZnSe de premier choix
- Non traitées ou traitées AR sur une large bande spectrale de 8-12 μm

Les Lentilles Asphériques en Sélénium de Zinc (ZnSe) TECHSPEC® sont conçues pour offrir des performances de focalisation limitées par la diffraction pour les lasers CO2 de 10,6 µm. Fabriquées par Coherent® à partir de matière ZnSe infrarouge avec une absorption totale inférieure à 0,0005 cm⁻¹ à 10,6 µm, ces lentilles sont disponibles sans traitement ou avec un traitement antireflets sur une large bande spectrale offrant une transmission supérieure de 8 à 12 µm. Les conceptions de précision sont idéales pour l'intégration dans des systèmes laser, assemblages d'imagerie thermique et dispositifs de FTIR. Les Lentilles Asphériques en Sélénium de Zinc TECHSPEC présentent une irrégularité inférieure à λ/20 à 10,6 µm, une qualité de surface de 40-20 et une rugosité de surface inférieure à 50 Å.

Remarque : IL-VI est désormais Coherent Corp.

Des précautions particulières doivent être prises lors de la manipulation du sélénium de zinc, car il s'agit d'un matériau toxique. Portez toujours des gants en caoutchouc ou en plastique pour éviter tout risque de contamination.

Informations techniques



Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos [Ressources de nettoyage des optiques](#) pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, [envoyez-nous un e-mail](#) ou [discutez](#) avec notre équipe d'assistance technique.



Outils de Manipulation de Composants

Montures compatibles