

[Afficher tous les 46 produits de la même famille.](#)

**TECHSPEC® Lentille Plan-Convexe en Ge Traitée 7 - 12 µm, 25,4 mm de dia. x 50 mm FL**



Stock **#74-442 5 In Stock**

[D'autres traitements](#)

- 1 + €985<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité

Qté 1+	€985,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Caractéristiques du produit**

Plano-Convex Lens **Type:**

**Propriétés physiques et mécaniques**

25.40 **Diamètre (mm):**

<3 **Centrage (arcmin):**

**Épaisseur Centrale CT (mm):**

4.00

Épaisseur au Bord ET (mm):

3.5

Ouverture Utile CA (mm):

20.32

Biseau:

Protective as needed

## Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):

50.00

Distance Focale Arrière BFL (mm):

49

Traitement:

AR Coated: 7 - 12  $\mu\text{m}$

Spécification du Traitement:

$R_{\text{avg}} < 1\% @ 7 - 12\mu\text{m}$ ,  $R_{\text{abs}} < 2\% @ 7 - 12\mu\text{m}$

Substrat:

Germanium (Ge)

Qualité de Surface:

60-40

Rayon  $R_1$  (mm):

150.30

Gamme de Longueur d'Onde (nm):

7 - 12

## Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Conforme

Certificate of Conformance:

Visionner

Reach 242:

Conforme

## Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

## Description produit

- Disponibles sans traitement ou traitées pour 3 - 5, 3 - 12 et 8 - 12  $\mu\text{m}$
- Aberration chromatique minimale grâce à une faible dispersion
- Idéales pour les applications de défense, de sécurité, et d'imagerie thermique
- D'autres [Lentilles IR](#) disponibles avec différents substrats
- En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre [service client](#).
- Edmund Optics dispose d'un stock limité de cette famille de produits et n'a pas de matière première disponible pour en fournir davantage une fois ce stock épuisé. Veuillez contacter nos ingénieurs du Service d'Assistance Produits pour trouver une solution alternative à vos besoins. Le Service Client peut vous fournir les derniers prix et disponibilités.

Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Germanium (Ge) TECHSPEC® comportent des substrats de précision tournés au diamant qui sont disponibles sans traitement ou avec une variété de traitements antireflets (AR) à large bande de 3 à 12  $\mu\text{m}$ .

Le germanium est chimiquement inerte et insoluble dans l'eau avec une dureté Knoop de 780, ce qui le rend idéal pour les applications de la défense, de la sécurité et de l'imagerie thermique nécessitant des composants optiques robustes. Cependant, le germanium est sujet à un emballement thermique et doit être utilisé à des températures inférieures à 100°C pour garantir une transmission optimale. Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Germanium (Ge) TECHSPEC® sont disponibles dans les diamètres de 12,5, 25 et 50 mm. L'indice de réfraction élevé du germanium (4,003) entraîne une perte de réflexion de Fresnel significative sans traitement antireflet. Les Lentilles Plan-Convexes en Germanium (Ge) TECHSPEC® sont disponibles sans traitement ou avec plusieurs traitements antireflets à large bande (BBAR) pour une transmission améliorée dans l'infrarouge à ondes moyennes (MMR) et l'infrarouge à ondes longues (LWIR).

Pour plus d'informations sur les propriétés du germanium, veuillez consulter notre guide de sélection [Le bon matériau pour les applications infrarouges \(IR\)](#).

## Informations techniques



AR COATED GERMANIUM	
<p style="text-align: center;"><b>Ge with 3-5<math>\mu</math>m AR Coating</b> <b>Typical Transmission</b></p>	<p>Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-5000nm) coating at 0° AOI.</p> <p>The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification:</p> <p style="text-align: center;"><math>R_{avg} &lt; 3\%</math> @ 3000 - 5000nm</p> <p>Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.</p> <p style="text-align: center;"><a href="#">Click Here to Download Data</a></p>
<p style="text-align: center;"><b>Ge with 3-12<math>\mu</math>m AR Coating</b> <b>Typical Transmission</b></p>	<p>Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI.</p> <p>The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification:</p> <p style="text-align: center;"><math>R_{avg} &lt; 5.0\%</math> @ 3 - 12<math>\mu</math>m</p> <p>Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.</p> <p style="text-align: center;"><a href="#">Click Here to Download Data</a></p>
<p style="text-align: center;"><b>8-12<math>\mu</math>m AR Coated Germanium</b> <b>Typical Transmission</b></p>	<p>Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI.</p> <p>The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification:</p> <p style="text-align: center;"><math>R_{avg} &lt; 3.0\%</math> @ 8 - 12<math>\mu</math>m</p> <p>Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.</p> <p style="text-align: center;"><a href="#">Click Here to Download Data</a></p>

## Manipulation spéciale

### Directives relatives à la manipulation et au nettoyage des composants optiques en germanium

Les optiques en germanium nécessitent des procédures de manipulation et de nettoyage particulières. Portez toujours des gants lors de la manipulation afin d'éviter toute contamination et lavez-vous les mains après. Évitez tout contact entre la poussière de germanium et les yeux, la peau ou les vêtements. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les optiques doivent être conservées scellées et couvertes à des températures comprises entre 20°C et 25°C. Ne les exposez pas à des températures supérieures à 100°C pendant leur utilisation.

#### Lignes directrices pour la manipulation

- Portez toujours des **gants** pour éviter les dommages causés par les huiles cutanées.
- En cas de présence de poussière de germanium, prendre les précautions suivantes :
  - Portez des lunettes de sécurité pour protéger les yeux.
  - Utilisez un masque anti-poussière ou un masque facial pour éviter l'inhalation.
  - Portez des **gants** pour éviter tout contact avec la peau.
- Maintenez la température de stockage entre 20°C et 25°C avec une humidité inférieure à 30%.

- Enveloppez les optiques en germanium dans un [chiffon pour lentilles](#) ou une [pochette](#) et enfermez-les dans un [récipient](#) lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Le germanium est fragile et lourd – placez-le toujours sur des surfaces souples et évitez de le faire tomber.

### **Solvants de nettoyage approuvés**

- Éthanol
  - Alcool isopropylique
  - Méthanol
  - Acétone de haute pureté
  - CO<sub>2</sub> liquide
  - [Acheter maintenant](#)
-