

[Afficher tous les 35 produits de la même famille.](#)

**TECHSPEC® Cube Séparateur de Faisceau Non Polarisant, 25 mm, 1100-1620 nm, 50R/50T**



Stock **#47-236** [CONTACT](#)

- 1 + €312<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité

Qté 1-5	€312,00 prix unitaire
Qté 6-25	€250,00 prix unitaire
Qté 26-99	€234,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Caractéristiques du produit**

Non-Polarizing Beamsplitter **Type:**

**Propriétés physiques et mécaniques**

Protective as needed **Biseau:**

>90 **Ouverture Utile (%):**

Cube	<b>Construction:</b>
25.0 x 25.0 x 25.0 ±0.1	<b>Dimensions (mm):</b>
<b>Propriétés optiques</b>	
≤2	<b>Déviat ion de Faisceau (arcmin):</b>
Telecom	<b>Traitement:</b>
R <sub>avg</sub> <0.5% @ 1100 - 1620nm	<b>Spécification du Traitement:</b>
50/50	<b>Rapport Réflexion/Transmission (R/T):</b>
N-BK7	<b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/>
40-20	<b>Qualité de Surface:</b>
1100 - 1620	<b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b>
<6%	<b> Ts-Tp :</b>
45 ±10	<b>Transmission absolue (%):</b>
45 ±5	<b>Average Transmission (%):</b>
1.25	<b>Power (fringes) @ 632.8nm:</b>
0.25	<b>Irregularity (fringes) @ 632.8nm:</b>
<b>Conformité réglementaire</b>	
Conforme	<b>RoHS 2015:</b>
Visionner	<b>Certificate of Conformance:</b>
Conforme	<b>REACH 241:</b>

## Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

## Description produit

- Traitement à faible dépendance de polarisation |Ts-Tp| <6%
- Construits à partir de prismes à angle droit de haute tolérance
- Surfaces traitées BBAR pour une efficacité maximale
- Les [Cubes Séparateurs](#) visible et proche IR de monture C sont également disponibles

Les Cubes Séparateurs Non Polarisants à Large Bande TECHSPEC® consistent en une paire de [prismes à angle droit](#) de précision, cimentés l'un à l'autre, avec un traitement diélectrique métallique sur l'hypoténuse de l'un des prismes. La faible dépendance à la polarisation du traitement hybride diélectrique métallique permet aux états de polarisation s et p d'avoir un taux différent de maximum 6% pour la transmission et la réflexion. Ces séparateurs de faisceau sont dotés de traitements antireflets (AR) pour maximiser la transmission sur des longueurs d'onde allant de 400 à 1620 nm. Les Cubes Séparateurs Non Polarisants à Large Bande TECHSPEC® sont spectralement plats dans leur gamme de longueurs d'onde nominale, ce qui réduit les effets causés par les changements d'angle d'incidence ou les faisceaux convergents/divergents. Ces séparateurs de faisceau sont idéaux pour les applications qui nécessitent une séparation de la lumière, telles que les interféromètres et les polarimètres.

## Informations techniques

### Telecom Non-Polarizing Beamsplitters

