

[Afficher tous les 22 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC<sup>®</sup> Anneau Espaceur SM05 en Laiton, 2,5 mm



Lens Tube Brass Spacer Rings

Stock **#35-769** 20+ In Stock

-

1

+

€7<sup>50</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-5           | €7,50 prix unitaire              |
| Qté 6-25          | €7,10 prix unitaire              |
| Qté 26+           | €6,90 prix unitaire              |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Spacer Ring

Type:

Spacer Ring

Function:

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Externe (mm):

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 12.7                     |                             |
|                          | Épaisseur (mm):             |
| 2.50                     |                             |
|                          | Diamètre Interne (mm):      |
| 10.0                     |                             |
| Conformité réglementaire |                             |
| Conforme                 | RoHS 2015:                  |
| Conforme                 | Reach 223:                  |
| Visionner                | Certificate of Conformance: |

## Description produit

- Construction en laiton noircie
  - Pour un espacement précis entre les composants optiques dans les tubes SM1 et SM05
  - Épaisseurs de 0,25 mm à 50 mm disponibles
- Nos Anneaux Espaceurs en Laiton SMTECHSPEC® sont conçus pour être utilisés avec les [Tubes de Lentilles SM TECHSPEC®](#) pour espacer les optiques. Ces anneaux espaceurs en laiton ont été noircis pour réduire la lumière parasite interne, et présentent des tolérances étroites qui garantissent un espacement de précision entre les composants optiques. Des combinaisons d'épaisseurs différentes peuvent être utilisées pour répondre à toutes les exigences d'espacement. Les Anneaux Espaceurs en Laiton SMTECHSPEC proposent une gamme d'options d'écartement de 0,25 mm à 50 mm et peuvent être utilisés dans n'importe quel système SM1 ou SM05 qui accepte des optiques de 25,4 mm ou 12,7 mm de diamètre.