

[Afficher tous les 106 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® Fenêtre en Fluorure de Calcium Non Traitée, 25 mm de dia., 5 mm d'épaisseur



TECHSPEC Calcium Fluoride (CaF₂) Windows

Stock **#22-456** **7 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €200⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-10	€200,00 prix unitaire
Qté 11-25	€176,00 prix unitaire
Qté 26-49	€167,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Protective Window

Type of Window:
Crystal

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):

22.50	
25.00 +0.0/-0.1	Diamètre (mm):
5.00 ±0.1	Épaisseur (mm):
<1	Parallélisme (arcmin):
Protective as needed	Biseau:
90	Ouverture Utile (%):
Fine Ground	Bords:
0.26	Rapport de Poisson:
75.8	Module d'Élasticité de Young (GPa):
158.30	Dureté de Knoop (kg/mm²):

Propriétés optiques

Uncoated	Traitement:
Calcium Fluoride (CaF ₂) Vacuum UV Grade	Substrat: <input type="checkbox"/>
1.434	Indice de Réfraction (n_d):
40-20	Qualité de Surface:
94.99	Nombre d'Abbe (v_d):
Random	Orientation Axiale:
200 - 7000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
λ/2	Planéité de Surface (P-V):

Propriétés des matériaux

3.18	Densité (g/cm³):
18.85	Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C):

Conformité réglementaire

Visionner	Certificate of Conformance:
---------------------------	------------------------------------

Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Description produit


- Fluorure de calcium indice UV à faible absorption et transmission élevée
- Faible indice de réfraction
- Traitements AR disponibles de 250 à 5000nm
- **Fenêtres à Coin en Fluorure de Calcium (CaF₂)** également disponibles

Les Fenêtres en Fluorure de Calcium (CaF₂) TECHSPEC® ont un faible indice de réfraction, ce qui permet une transmission élevée de 200 à 7000 nm lorsqu'elles sont utilisées sans traitement. Pour augmenter encore la transmission et réduire les réflexions arrière, il existe une variété de traitements AR couvrant les régions de longueur d'onde de l'ultraviolet (UV) à l'infrarouge à ondes moyennes (MMR). Le seuil de dommage élevé du fluorure de calcium, associé à sa faible absorption, en fait un choix populaire pour les systèmes laser, y compris les lasers à excimère. Les Fenêtres en Fluorure de Calcium (CaF₂) TECHSPEC® sont idéales comme fenêtres de protection pour les détecteurs de gaz fonctionnant dans l'UV sous vide (VUV) et le MMR, les systèmes de spectroscopie UV, les systèmes d'imagerie thermique refroidis par cryogénie, et comme substrats pour les revêtements exigeant une transmission à large bande du substrat.


Remarque : Le fluorure de calcium est un matériau optique relativement mou et plus sensible aux rayures que les fenêtres en verre classiques. Le fluorure de calcium est également sensible aux chocs thermiques.

Informations techniques

Calcium Fluoride with 1650-3000nm BBAR Coating
Typical Transmission



Calcium Fluoride with 2000-5000nm BBAR Coating
Typical Transmission



Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos [Ressources de nettoyage des optiques](#) pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, [envoyez-nous un e-mail](#) ou [discutez](#) avec notre équipe d'assistance technique.



Outils de Manipulation de Composants

Montures compatibles