

[Afficher tous les 9 produits de la même famille.](#)

25 mm Dia., Polariseur UV à Contraste Élevé



Stock **#36-651** **CONTACT**

- 1 + €790⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€790,00 prix unitaire
Qté 10+	€750,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Linear Polarizer **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

22.50 **Ouverture Utile CA (mm):**

25.00 **Diamètre (mm):**

Épaisseur (mm):
2.00 ±0.2

Tolérance Dimensionnelle (mm):
+0.0/-0.2

Construction:
Nanoparticle

Ouverture Utile (%):
90

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
±20

Rapport d'Extinction:
>100,000:1 (372nm - 388nm)
>10,000:1 (369nm - 390nm)
>1,000:1 (365nm - 395nm)

Substrat:
Soda Lime Float Glass

Transmission (%):
>51

Front d'Onde Transmis, P-V:
< λ/4

Déviatiion de Faisceau (arcmin):
<1

Marque de l'Axe de Polarisation (%):
±2

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
365 - 395

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +80

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)


REACH 241:
[Conforme](#)



Description produit

- Large Gamme de Longueurs d'Onde
- Rapports de Contraste < 100.000:1 Disponibles
- Parfaits pour une Utilisation en Environnement Difficile

Les Polariseurs UV, VIS-NIR et proche IR à Contraste Élevé offrent une polyvalence ainsi qu'une performance élevée dans une large gamme de longueurs d'ondes. Ces polariseurs contiennent des nano-particules argentées uniformément étirées dans un verre sodocalcique de 220 ± 25 µm d'épaisseur laminé sur un substrat plus épais pour accroître sa résistance. Les polariseurs UV, VIS-NIR et proche IR à contraste élevé sont parfaits pour des environnements difficiles, sont résistants au rayonnement UV et aux produits chimiques, et peuvent être utilisés sans risque dans des environnements humides.

Informations techniques





;