


[Afficher tous les 8 produits de la même famille.](#)

25mm de Dia x 2mm d'Épaisseur, non traité, Fenêtre en KBr



Stock **#68-807** **6 In Stock**

- 1 + €104.⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-10	€104,00 prix unitaire
Qté 11-25	€93,00 prix unitaire
Qté 26-49	€87,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Protective Window **Type:**
Crystal **Type of Window:**

Propriétés physiques et mécaniques

25.00 ±0.50 **Diamètre (mm):**

2.00 ±0.50	Épaisseur (mm):
±0.50	Tolérance Dimensionnelle (mm):
Protective as needed	Biseau:
Fine Ground	Bords:
0.20	Rapport de Poisson:
26.8	Module d'Élasticité de Young (GPa):
7.00	Dureté de Knoop (kg/mm²):

Propriétés optiques

Uncoated	Traitement:
Potassium Bromide (KBr)	Substrat: <input type="checkbox"/>
1.56	Indice de Réfraction (n_d):
60-40	Qualité de Surface:
33.64	Nombre d'Abbe (ν_d):
250 - 26000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):

Propriétés des matériaux

2.753	Densité (g/cm³):
43	Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C):
53.48	Solubilité, dans 100g H₂O @ 273K (g):

Conformité réglementaire


Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 219:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Excellente transmission de 250 nm à 26 µm
- Bonne résistance aux chocs mécaniques
- Idéal pour la spectroscopie FTIR
- Des [Fenêtres en Chlorure de Sodium \(NaCl\)](#) sont également disponibles

Les Fenêtres en Bromure de Potassium (KBr) sont idéales pour la spectroscopie FTIR. Le KBr possède un spectre légèrement plus étendu que le chlorure de sodium (NaCl) et offre une excellente transmission de 250 nm à 26 µm. Son indice de réfraction varie de 1,46 à 1,59 sur cette plage. Le KBr est soluble dans l'eau et ses surfaces ne devraient pas être exposées à l'humidité, si ceci venait à être réalisé, la surface de la fenêtre se dégradera. Les Fenêtres en Bromure de Potassium (KBr) assurent une bonne résistance aux chocs mécaniques et peuvent être utilisées à des températures allant jusqu'à 300°C. Le KBr possède une densité de 2,75 g/cm³ et une dureté de Knoop de 7,0.

Informations techniques



Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos [Ressources de nettoyage des optiques](#) pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, [envoyez-nous un e-mail](#) ou [discutez](#) avec notre équipe d'assistance technique.



Outils de Manipulation de Composants

Montures compatibles
