

[Afficher tous les 24 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC<sup>®</sup> Tube d'Extension de Monture T, 25 mm de longueur



Stock #52-295 20+ In Stock

-

1

+

€44<sup>.00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-4           | €44,00 prix unitaire             |
| Qté 5-9           | €39,30 prix unitaire             |
| Qté 10-25         | €36,50 prix unitaire             |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Extension Tube         | Type:     |
| Extension Tube (Fixed) | Function: |

Propriétés physiques et mécaniques

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 25.0 | Longueur Tube d'Extension (mm): |
|------|---------------------------------|

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 28.45 | Longueur Totale (mm):    |
| 48.0  | Diamètre Externe (mm):   |
| 37.0  | Ouverture Utile CA (mm): |

Filetage & montage

|         |                   |
|---------|-------------------|
| T-Mount | Type de Filetage: |
|---------|-------------------|

Conformité réglementaire

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Conforme  | RoHS 2015:                  |
| Visionner | Certificate of Conformance: |
| Conforme  | REACH 241:                  |

## Description produit

- Utilisés pour ajouter une rallonge de tube fixe à des systèmes optiques
- Comportent des filetages mâle/femelle aux extrémités opposées
- Construction en aluminium anodisé noir

Les Tubes d'Extension de Monture C, S et T TECHSPEC® ajoutent une rallonge à un système optique tout en empêchant la lumière extérieure et les débris de pénétrer dans le système. Les tubes d'extension sont disponibles avec un filetage de monture C, S ou T, ce qui leur permet d'être intégrés dans une large gamme de systèmes et d'applications. Leur construction en aluminium anodisé noir, combinée à un diamètre intérieur fileté, garantit que la lumière parasite est réduite à l'intérieur du système. Les Tubes d'Extension de Monture C, S et T présentent différentes longueurs qui peuvent être combinées pour créer la longueur d'extension exacte nécessaire à une application spécifique. La longueur réelle du tube est plus longue que la longueur d'extension en raison de la partie filetée mâle.