

TECHSPEC® 25mm, traité UV-AR, Penta Prisme Silice Fondue UV



Stock #49-023

FIN DE SÉRIE

 20+ In Stock

-

1

+

€103^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€103,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Penta Prism

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

±0.10

Tolérance Dimensionelle (mm):

Protective as needed

Biseau:

Propriétés optiques

UV-AR & Aluminized	Traitement:
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: ☐
20-10	Qualité de Surface:
±1	Tolérance Angulaire (arcmin):
Right-Handed	Orientation de l'Image:
Spécification du Traitement: Entrance/Exit Faces: R _{abs} ≤1.0% @ 250 - 425nm, R _{avg} ≤0.75% @ 250 - 425nm, R _{avg} ≤0.5% @ 370 - 420nm Reflecting Surfaces: R _{avg} >85% @ 250 - 700nm w/Black Overpaint	
90	Déviati <u>o</u> n du Faisceau (°):
250 - 425	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
Damage Threshold, By Design: ☐ Entrance/Exit Faces: 3 J/cm2 @ 355nm, 10ns Reflecting Surfaces: 0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns	
0.20	Power (fringes) @ 632.8nm:
0.20	Irregularity (fringes) @ 632.8nm:


Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit


- Déviation du Rayon de 90°
- Image à Droite
- Composant Optique pour Définir un Angle Droit
- D'autres options de [Penta Prismes](#) sont Disponibles

Les Penta Prismes sont des prismes à 5 faces amenant une déviation de rayon de 90° et une image à droite. Les options avec traitement UV-AR offrent également des surfaces réfléchissantes aluminisées pour une plus grande efficacité. Un léger mouvement du prisme n'affecte pas l'angle droit réel sur lequel les rayons lumineux sont réfléchis, rendant le penta prisme l'outil optique idéal pour définir un angle droit dans un système optique. Les Penta Prismes TECHSPEC® en Silice Fondue UV sont fabriqués à partir de silice fondue UV qui possède une faible expansion thermique et une excellente transmission sur les gammes spectrales de l'UV, du visible et du proche infrarouge.


Informations techniques




UV FS Transmission Curve




Right Angle Prism Ray Path




Right Angle Prism Ray Path




Right Angle Prism Tunnel Diagram



Right Angle Prism Tunnel Diagram




Penta Prism Ray Path



Penta Prism Tunnel Diagram

>

Stock No.	A	B
#49-016	5.00mm	6.10mm
#49-020		
#49-017	10.00mm	11.95mm
#49-021		
#49-018	20.00mm	21.65mm
#49-022		
#49-019	25.00mm	27.90mm



Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).