

[Afficher tous les 10 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®] 25mm, VIS, Cube Séparateur Polarisant



TECHSPEC[®] Broadband Polarizing Cube Beamsplitters

Stock **#49-002** 20+ In Stock

-

1

+

€319⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€319,00 prix unitaire
Qté 6-25	€255,00 prix unitaire
Qté 26-99	€239,25 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Linear Polarizer

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

90

Ouverture Utile (%):

Construction:



Cube	
25.0 x 25.0 x 25.0 ±0.1	Dimensions (mm):
Propriétés optiques	
±3	Déviation de Faisceau (arcmin):
R _{avg} <0.5% @ 420 - 680nm	Spécification du Traitement:
500:1	Rapport d'Extinction:
>90	Transmission Polarisation-P (%):
>99	Réflexion pour Lumière S-Polarisée (%):
N-SF11	Substrat: □
40-20	Qualité de Surface:
420 - 680	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
1.25	Power (fringes) @ 632.8nm:
0.25	Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 219:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Traitement visible et proche IR disponibles
- Rapport d'extinction de 500:1
- Traités AR pour une réflexion <0.5% par surface

Les Cubes Séparateurs Polarisants à Large Bande TECHSPEC® divisent la lumière à polarisation aléatoire en deux composantes orthogonales à polarisation linéaire. Ces séparateurs de faisceau offrent une transmission de plus de 90% pour la lumière p-polarisée et une réflexion efficace de plus de 99% pour la lumière s-polarisée, le long de la plage des longueurs d'onde choisie. Chaque séparateur se compose d'une paire de [prismes à angle droit](#) de haute précision et cimentés l'un à l'autre avec un traitement diélectrique sur l'hypoténuse de l'un des prismes. Les Cubes Séparateurs Polarisants à Large Bande TECHSPEC® sont dotés d'un traitement antireflets (AR) sur chaque face du séparateur pour obtenir une réflexion inférieure à 0,5% par surface. Les séparateurs de faisceau sont proposés avec des traitements dans le visible et l'infrarouge proche.

Informations techniques



Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

;