

[Afficher tous les 17 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Miroir Ultrarapide, 241-271 nm, 25,4 mm de dia.



Stock #11-735 14 In Stock

-

1

+

€254^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€254,00 prix unitaire
Qté 6+	€225,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Laser Mirror	Type:
Ti:Sapphire 3rd Harmonic	Applications Typiques:
Propriétés physiques et mécaniques	
>80	Ouverture Utile (%):

Commercial Polish	Surface Arrière:
25.40 +0.00/-0.10	Diamètre (mm):
6.35 ±0.10	Épaisseur (mm):
<10	Parallélisme (arcsec):
<5	Rugosité de Surface (Angstroms):

Propriétés optiques	
10-5	Qualité de Surface:
98.5	Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%):
R _s >98.5% @ 235 - 280nm R _p >97.5% @ 241 - 271nm	Spécification du Traitement:
0 ±10fs ² @ 241 - 271nm	GDD Specification:
241 - 271	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
λ/10 over central 15mm	Planéité de Surface (P-V):
Dielectric	Type de Traitement:
Ultrafast (241-271nm)	Traitement:
266	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
45	Angle d'Incidence (°):
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: ☐
0.26 J/cm ² @ 258nm, 177fs FWHM, P-polarization, 1 pulse (typical) 0.2 J/cm ² @ 258nm, 177fs FWHM, 10kHz, P-polarization, 1000 pulses (typical) 0.3 J/cm ² @ 258 nm, 1 ps FWHM, 100 Hz, P-polarization, 1000 pulses	Damage Threshold, By Design: ☐

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 205:
Visionner	Certificate of Conformance:


Description produit

- Conçus avec une haute réflectivité pour une modification de la trajectoire d'un faisceau laser à impulsions ultracourtes
- Traitement appliqué par pulvérisation ionique pour une faible dispersion et une faible absorption
- GDD de 0±20fs² dans la gamme de longueurs d'onde de conception

Les Miroirs Ultrarapides Haute Performance à Faible GDD TECHSPEC® sont conçus pour avoir une réflectivité élevée à un angle d'incidence de 0° ou 45°, ce qui les rend idéaux pour les applications de modification de la trajectoire d'un faisceau laser ultrarapide. Ces miroirs ont un traitement de compensation de dispersion obtenu par un procédé de traitement par pulvérisation ionique de précision, offrant une dispersion et une absorption plus faibles que les miroirs laser diélectriques traditionnels. Les Miroirs Ultrarapides Haute Performance à Faible GDD ont une dispersion de retard de groupe (GDD) de presque zéro à leurs plages de longueurs d'onde de conception, ce qui minimise les perturbations du faisceau réfléchi. Les applications typiques incluent l'utilisation dans le transport d'impulsions laser femtoseconde.

Remarque : Veuillez nous [contacter](#) si votre application nécessite un miroir ultrarapide à faible GDD TECHSPEC avec une longueur d'onde, un angle ou une taille personnalisés.

Informations techniques



Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Montures compatibles
