

[Afficher tous les 88 produits de la même famille.](#)

Lentille Condenseur Asphérique Moulée Traitée VIS-EXT, 26 mm de dia. x 19,5 mm FL



Molded Aspheric Condenser Lenses

Stock **#71-498 8 In Stock**

[D'autres traitements](#)

⊖ 1 ⊕ €71⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-10	€71,50 prix unitaire
Qté 11-49	€65,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Condenser Lens

Remarque:
[Click here](#) for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Propriétés physiques et mécaniques

26.00 +0.0/-0.3	Diamètre (mm):
≤25	Centrage (arcmin):
20.80	Ouverture Utile CA (mm):
1.4	Épaisseur au Bord ET (mm):
9.10 ±0.20	Épaisseur Centrale CT (mm):
Protective as needed	Biseau:
26.0	Diamètre Asphère (mm):
Convex	Shape of Back Surface:
Propriétés optiques	
19.50 @ 587.6nm	Distance Focale EFL (mm):
0.67	Ouverture Numérique NA:
14.60	Distance Focale Arrière BFL (mm):
Liba2000+	Substrat: <input type="checkbox"/>
±5	Tolérance Distance Focale (%):
VIS-EXT (350-700nm)	Traitement:
$R_{avg} \leq 0.4\%$ @ 425 - 675nm	Spécification du Traitement:
Molded Side: 5/3 x 0.4; E 0.2 Polished Side: 5/3 x 0.25; E 0.2	Qualité de Surface:
0.75	f#:
42.0	Rayon R₂ (mm):
350 - 700	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
Infinite	Conjugate Distance:

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 242:

Description produit

- Renforcées pour une Meilleure Longévité
- Grandes Ouvertures Numériques
- Idéal pour les Applications d'Illumination

Les lentilles condenseur asphériques moulées sont pressées, renforcées et trempées afin de satisfaire des spécifications optiques et mécaniques précises. Le processus de durcissement améliore la longévité des lentilles, ce qui les rend moins vulnérables aux chocs thermiques et aux rayures que les lentilles polies traditionnelles. Ces lentilles condenseur asphériques moulées sont meulées et polies sur la seconde surface, ce qui améliore leur précision. Les lentilles condenseur asphériques moulées sont idéales pour une large gamme d'applications d'illumination et de détection.

Informations techniques

MgF₂ Coating

R_{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm

Typ. Energy Density Limit: 10 J/cm² @ 532nm, 10ns

