

[Afficher tous les 5 produits de la même famille.](#)

Objectif F-Theta Edmund Optics®, 1064 nm, 270 mm FL



Stock **#15-183** FIN DE SÉRIE **3 In Stock**

-

1

+

€875^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€875,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

	Type:
F-Theta Lens	

Propriétés physiques et mécaniques

106	Diamètre Max. (mm):
352.5	Distance de Flange (mm):
12	Input Beam Diameter, 1/e ² (mm):

73.2	Longueur Maximum (mm):
Propriétés optiques	
273.20	Distance Focale FL (mm):
±24.10	Angle Balayé (°):
164.0 x 164.0	Champ Balayé (mm):
Not Specified	Télécentricité (°):
≥95	Transmission (%):
313.0	Distance de Travail (mm):
1064	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
31	Diamètre du foyer, 1/e ² (µm):
Filetage & montage	
M85 x 1.0	Filetage:
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Idéaux pour les applications de balayage laser
- Limités par la diffraction dans tout le champ de balayage avec une faible erreur de front d'onde
- Longues distances de travail et grandes zones de balayage
- [Galvanomètres](#), [Expandeurs de Faisceau](#) et [Sources Laser](#) également disponibles

Les Objectifs F-Theta Edmund Optics® sont conçus pour fournir un champ plat au niveau du plan de l’image des systèmes de balayage et sont utilisés conjointement avec des [galvanomètres](#), des [expandeurs de faisceau](#) et des [sources laser](#). Ces objectifs F-Theta se caractérisent par des facteurs de forme compacts, offrent une large gamme de distances focales jusqu'à 273 mm et de grands champs de balayage jusqu'à 164 mm (X) x 164 mm (Y). Optimisées pour les sources laser à fibre courantes et les sources Nd:YAG fondamentales ou de seconde harmonique, ces lentilles sont disponibles dans les longueurs d'onde de conception de 532 nm et 1064 nm avec des filetages de montage communs pour une intégration facile dans les systèmes galvo. Les objectifs F-Theta Edmund Optics® constituent une solution rentable pour les applications de balayage et d’usinage au laser, notamment le marquage, la gravure, la découpe, le perçage et la modélisation 3D.