

[Afficher tous les 17 produits de la même famille.](#)

## Fenêtre Plastique en Polycarbonate, Traitement BBAR (400-1000 nm), 3" x 3"



Stock #21-355 **8 In Stock**

€84.<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€84,00 prix unitaire
Qté 6-25	€67,00 prix unitaire
Qté 26-49	€63,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

Protective Window **Type:**

### Propriétés physiques et mécaniques

68.58 x 68.58 **Ouverture Utile CA (mm):**

3.00 x 3.00 **Dimensions (pouces):**

76.20 x 76.20 ± 0.254	<b>Dimensions (mm):</b>
0.06	<b>Épaisseur (pouces):</b>
1.52 ± 0.1	<b>Épaisseur (mm):</b>
76.20	<b>Longueur (mm):</b>
76.20	<b>Largeur (mm):</b>
Protective as needed	<b>Biseau:</b>
Smooth, Machined	<b>Bords:</b>

## Propriétés optiques

BBAR (400-1000nm)	<b>Traitement:</b>
Polycarbonate	<b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/>
1.585	<b>Indice de Réfraction (<math>n_d</math>):</b>
34	<b>Nombre d'Abbe (<math>v_d</math>):</b>
$R_{avg} \leq 1.25\% @ 400 - 1000nm$	<b>Spécification du Traitement:</b>
400 - 1000	<b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b>

## Propriétés des matériaux

68	<b>Coefficient d'Expansion Thermique CTE (<math>10^{-6}/^{\circ}C</math>):</b>
----	--

## Conformité réglementaire


<a href="#">Conforme</a>	<b>RoHS 2015:</b>
<a href="#">Visionner</a>	<b>Certificate of Conformance:</b>
<a href="#">Conforme</a>	<b>Reach 235:</b>

## Description produit

- Transmission de la lumière visible >97%
- Excellente stabilité thermique
- Durable et léger
- [Fenêtres en Plastique Acrylique \(PMMA\)](#) également disponibles

Les Fenêtres en Plastique Polycarbonate constituent une alternative légère aux fenêtres en verre. Combinant durabilité et haute transmission, ces fenêtres constituent une solution économique idéale pour les environnements difficiles et les affichages. Par rapport aux fenêtres acryliques PMMA, les fenêtres en polycarbonate sont plus résistantes aux chocs et plus solides, mais elles sont plus sensibles aux rayures. Les Fenêtres en Plastique Polycarbonate présentent une absorption d'eau plus faible et une température de ramollissement plus élevée que le PMMA, mais leur indice de réfraction plus élevé entraîne des réflexions de Fresnel plus importantes sans traitement AR. Leur résistance et leur stabilité en font des fenêtres idéales pour les applications médicales et industrielles.

## Informations techniques



Typical Transmission of Plastic Windows



;