

[Afficher tous les 36 produits de la même famille.](#)

## Filtres à Densité Neutre, OD 3,0, 100 x 300 mm



Stock **#84-007** 1 In Stock

-

1

+

€555<sup>,00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-10          | €555,00 prix unitaire            |
| Qté 11-49         | €474,00 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

Neutral Density Filter

Type:

### Propriétés physiques et mécaniques

100.0 x 300.0 (Nominal)

Dimensions (mm):

300.00

Longueur (mm):

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| 100.00              | Largeur (mm):                      |
| Propriétés optiques |                                    |
| 3.0                 | Densité Optique OD:                |
| Wratten 2           | Substrat: <input type="checkbox"/> |
| Uncoated            | Traitement:                        |
| 0.1                 | Transmission (%):                  |
| 400 - 700           | Gamme de Blocage (nm):             |

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Conformité réglementaire |                             |
| Conforme                 | RoHS 2015:                  |
| Conforme                 | Reach 223:                  |
| Visionner                | Certificate of Conformance: |

## Description produit


Storage in humid environments can cause the filters to cloud and temperatures should not exceed 50°C for extended periods. Every 0.3 density increment equals one f-stop.

- Large Tailles Disponibles
- Facilement Découpable
- Filtres Kodak No. 96

Les filtres Kodak Wratten 2 à Densité Neutre sont utilisés pour réduire l'intensité lumineuse sur le spectre visible sans altérer le profil de celui-ci. Ces filtres possèdent une tolérance de ± 10 % de la densité nominale diffuse. Bien qu'ils transmettent l'infrarouge, la neutralité est contrôlée uniquement dans le spectre visible. Tous possèdent une épaisseur de 0,1 mm.

**Remarque :** Le stockage dans des environnements humides peut causer un assombrissement des filtres et que les températures ne devraient pas excéder 50°C pendant des périodes prolongées.

## Informations techniques



## Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos [Ressources de nettoyage des optiques](#) pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, [envoyez-nous un e-mail](#) ou [discutez](#) avec notre équipe d'assistance technique.



Outils de Manipulation de Composants