

[Afficher tous les 33 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® Film Polarisant Linéaire Haute Température (XP40HT-40), 300 x 300 mm



High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT)

Stock **#29-473** **7 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €220⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité | |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-10 | €220,00 prix unitaire |
| Qté 11-25 | €175,60 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Linear Polarizer

Remarque:
Polarization axis is parallel to marking on protective film.

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
300.0 x 300.0 ±3.0

| | |
|------------|------------------------|
| 0.40 ±0.05 | Épaisseur (mm): |
|------------|------------------------|

| | |
|-----------------|----------------------|
| Polarizing Film | Construction: |
|-----------------|----------------------|

Propriétés optiques

| | |
|---|--------------------|
| Uncoated, Protective Film on Both Sides | Traitement: |
|---|--------------------|

| | |
|--------|------------------------------|
| 5000:1 | Rapport d'Extinction: |
|--------|------------------------------|

| | |
|--|--------------------|
| Polymer Film XP40HT-40 | Substrat: □ |
|--|--------------------|

| | |
|--|--------------------------|
| Single: 40 ±2 Parallel: 32.2 Crossed: <0.005 | Transmission (%): |
|--|--------------------------|

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| 400 - 700 | Gamme de Longueur d'Onde (nm): |
|-----------|---------------------------------------|

| | |
|-------|---|
| >99.5 | Efficacité de la polarisation (%): |
|-------|---|

| | |
|-------|----------------------------------|
| 40 ±2 | Transmission, Single (%): |
|-------|----------------------------------|

| | |
|------|------------------------------------|
| 32.2 | Transmission, Parallel (%): |
|------|------------------------------------|

| | |
|--------|-----------------------------------|
| <0.005 | Transmission, Crossed (%): |
|--------|-----------------------------------|

| | |
|------|--|
| <±10 | Transmission Variance after 1000 Hours (%): |
|------|--|

Environnement & durabilité

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| 100 x 1,000 | Heat Resistance (°C x Hours): |
|-------------|--------------------------------------|

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| -40 x 1,000 | Cold Resistance (°C x Hours): |
|-------------|--------------------------------------|

| | |
|---------------------|--|
| 80 x 90% RH x 1,000 | Humidity Resistance (°C x Hours): |
|---------------------|--|

Conformité réglementaire

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Conforme | RoHS 2015: |
|--------------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Visionner | Certificate of Conformance: |
|---------------------------|------------------------------------|

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Conforme | Reach 235: |
|--------------------------|-------------------|

Description produit

- Résistance élevée aux hautes températures par rapport aux films polarisants courants
- Rapport d'extinction de 5000:1
- Haute transmission de la lumière non polarisée de 400 à 700 nm
- Tailles personnalisées disponibles

Le Film Polarisant Linéaire Haute Température (XP40HT) TECHSPEC® offre une résistance à la température de 100 °C pendant 1 000 heures nettement supérieure à celle des films polarisants linéaires courants. Ces polariseurs se caractérisent par un rapport d'extinction élevé, une excellente efficacité de polarisation et une transmission exceptionnelle dans le spectre visible de 400 à 700 nm. Une variété de tailles standard de 10 mm de dia. à 600 x 1000 mm sont disponibles avec des tailles personnalisées sur demande. Le Film Polarisant Linéaire Haute Température (XP40HT) TECHSPEC® est particulièrement bien adapté aux applications où des températures plus élevées sont inévitables, notamment la photographie à l'aide de systèmes d'éclairage ou dans des environnements difficiles, les systèmes de projection 3D et les systèmes d'inspection optique.

Remarque : Retirez la membrane protectrice des deux surfaces avant la première utilisation.

Devis personnalisés disponibles immédiatement

Si vous avez besoin d'une taille ronde, carrée ou rectangulaire du film polarisant dans des dimensions comprises entre 3 mm et 600 mm, veuillez consulter notre [Outil de devis pour les polariseurs](#). Nous vous fournirons un devis immédiat et nous pourrons vous livrer la pièce aux dimensions souhaitées dans un délai d'environ trois semaines. La page du calculateur comprend une liste complète des tolérances et restrictions de fabrication standard. Pour des polariseurs en polymère entièrement personnalisés en fonction de vos besoins, visitez notre section [Polariseurs en polymère personnalisés](#).