

[Afficher tous les 21 produits de la même famille.](#)

3,18mm de Diamètre, Lentille Demi Bille en Rubis



Stock **#49-561** 20+ In Stock

-

1

+

€32^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-10	€32,00 prix unitaire
Qté 11-49	€25,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Half-Ball Lens	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
3.18	Diamètre (mm):
1.59	Rayon R (mm):

3.98	Gravité Spécifique (g/cm³):
1.59	Épaisseur (mm):
300,000	Force de Compression (psi):
±2.54	Tolérance Diamètre (µm):

Propriétés optiques

RubyDoped Sapphire (Al ₂ O ₃)	Substrat: ☐
Uncoated	Traitement:
1.77	Indice de Réfraction (n _d):
0.64	Sphéricité (µm):

Environnement & durabilité

2053.00	Point de Fusion (°C):
---------	-----------------------

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

Description produit


• Excellentes pour tous environnements

• Haute stabilité chimique

• Des [Lentilles Billes en Saphir et Rubis](#) sont également disponibles

Les Lentilles Demi-Billes en Saphir et Rubis présentent une distance focale arrière très courte avec la commodité d'une surface plate pour un montage facile. Le saphir présente un indice de réfraction élevé et d'excellentes caractéristiques de transmission à large bande. Les Lentilles Demi-Billes (hémisphériques) en rubis sont plus faciles à voir et donc à manipuler pour des applications physiques. Lentilles Demi-Billes en Saphir et Rubis sont très stables chimiquement et conviennent parfaitement aux environnements sévères, aux applications à haute température et aux applications nécessitant des points de fusion élevés. Les applications typiques comprennent la communication par fibre, l'endoscopie, la microscopie, les dispositifs de capture optique et les systèmes de mesure laser.

Informations techniques



Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).