

[Afficher tous les 8 produits de la même famille.](#)

32mm Dia x 3mm Epaisseur, non traité, Fenêtre Chlorure de Sodium



Stock **#68-818** 5 In Stock

-

1

+

€85^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-10	€85,00 prix unitaire
Qté 11-25	€76,50 prix unitaire
Qté 26-49	€72,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

	Type:
Protective Window	

Propriétés physiques et mécaniques

	Diamètre (mm):
32.00 ±0.50	
	Épaisseur (mm):
3.00 ±0.50	

±0.50	Tolérance Dimensionelle (mm):
Protective as needed	Biseau:
Fine Ground	Bords:
0.25	Rapport de Poisson:
39.98	Module d'Élasticité de Young (GPa):
18.20	Dureté de Knoop (kg/mm²):

Propriétés optiques

Uncoated	Traitement:
Sodium Chloride (NaCl)	Substrat: □
1.544	Indice de Réfraction (n _d):
60-40	Qualité de Surface:
42.89	Nombre d'Abbe (v _d):
250 - 16000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):

Propriétés des matériaux

2.17	Densité (g/cm³):
44	Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10 ⁻⁶ /°C):
35.70	Solubilité, dans 100g H ₂ O @273K (g):


Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 219:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Excellente transmission de 250 nm à 16 µm
 - Faible coût
 - Idéales pour la spectroscopie FTIR
 - Des Fenêtres en Bromure de Potassium (KBr) sont également disponibles
- Les Fenêtres en Chlorure de Sodium (NaCl) sont idéales pour la spectroscopie FTIR. Le chlorure de sodium est un matériau fréquemment utilisé en spectroscopie FTIR. Le NaCl est un cristallin cubique à faible coût et possède une excellente transmission de 250 nm à 16 µm. Sur cette large plage spectrale, les Fenêtres en Chlorure de Sodium (NaCl) ont un indice de réfraction qui varie entre 1,4 et 1,6. Etant par nature hygroscopique, les échantillons ne devraient donc pas contenir d'eau. Les fenêtres sont sensibles au choc thermique mais peuvent être utilisées à des températures allant jusqu'à 400°C. Le NaCl possède une densité de 2,17g/cm³ et une dureté de Knoop de 18,2.

Informations techniques



Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos [Ressources de nettoyage des optiques](#) pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les

meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, [envoyez-nous un e-mail](#) ou [discutez](#) avec notre équipe d'assistance technique.



Outils de Manipulation de Composants

Montures compatibles

;