

[Afficher tous les 1 produits de la même famille.](#)

Objectif Zoom Macro (Gamme de Grossissement 0,3X - 1X)



Stock **#56-524** 6 In Stock

-

1

+

€783^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€783,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

	Type:
Macro Zoom Lens	

Propriétés physiques et mécaniques

79.50	Longueur (mm):
36.5	Diamètre Max. (mm):
150.00	Poids (g):

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2": 6.4 - 21.3mm	
3.3:1	Rapport de Zoom:
90.00	Distance de Travail (mm):
f/4.5 - f/22	Ouverture (f/#):
VS	Lens Wavelength Range:

Capteur

2/3"	Taille maximale du capteur:
------	-----------------------------

Filetage & montage

M34 x0.50	Filetage Filtre:
C-Mount	Monture:

Conformité réglementaire

Dispensé	RoHS 2015:
Contains SVHC(s)	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

• Rapport de zoom 3.3:1

• Conception compacte à monture C

• Zoom manuel blocable, mise au point et contrôle d'ouverture

Cet Objectif Zoom Macro est conçu pour s'adapter à un capteur de format jusqu'à 2/3". Cet objectif compact à haute résolution est idéal pour une variété d'applications d'inspection et de test. Des images à contraste élevé sont produites le long de la totalité du zoom en minimisant la distorsion. Les Objectifs Zoom Macro avec un rapport de zoom 3,3 à 1 peuvent atteindre des champs de vision de 6,4 à 21,3 mm à une distance de travail de 90 mm. Les écrous de blocage pour le zoom manuel, iris et mise au point permettent à ces objectifs d'être utilisés en environnements à fortes vibrations. Doté d'un filetage filtre d'objectif, l'Objectif de Zoom Macro 3,3X peut être utilisé avec une variété de filtres et de polariseurs pour répondre à des besoins d'application spécifiques. Les applications courantes comprennent l'utilisation de filtres colorés pour améliorer le contraste, de polariseurs pour éliminer les reflets et de filtres à densité neutre pour réduire la transmission.

Informations techniques

