

[Afficher tous les 5 produits de la même famille.](#)

Objectif à Distance Focale Fixe Série MPT 35 mm, 1,4", 45 MP



25mm MPT Series 1.4", 45MP Fixed Focal Length Lens

Stock **#25-763** 1 In Stock

-

1

+

€1.058⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.058,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Series:

Computar MPT Series Fixed Focal Length Lenses

Numéro de Modèle:

F3526-MPT

Type:

Fixed Focal Length Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:

Manual Iris	
	Longueur (mm):
67.10	
	Diamètre Externe (mm):
39	
	Poids (g):
122	

	Dimensions (mm):
39.0 x 67.1	

Propriétés optiques

	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,2": 23.6° x 20.5° (D 30.9°)
	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1": 23.0° x 16.9° (D 28.3°)

	Cercle Image Max. (mm):
23.10	

	Distance Focale FL (mm):
35.00	

	Distance de Travail (mm):
150 - ∞	

	Ouverture (f/#):
f/2.6 - f/16	

	Distorsion (%):
0.01	

	Distorsion maximum (%):
0.01	

	Lens Wavelength Range:
VIS	

Capteur

	Taille maximale du capteur:
1.4"	

	Résolution (MegaPixels):
45.00	

	Pixel Size (µm):
2.74	

Filetage & montage

	Filetage Filtre:
M34.0 x 0.75	

	Monture:
C-Mount	

Environnement & durabilité

	Température d'Utilisation (°C):
-10°C to +50°C	

Conformité réglementaire

	Certificate of Conformance:
Visionner	

Description produit

- Distorsion ultra-faible
- Compatibles avec les caméras 45 mégapixels, 1,4", monture C
- Distances focales allant de 12 mm à 50 mm

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série MPT de Computar sont conçus pour offrir une résolution élevée de 45 mégapixels tout en maintenant une distorsion exceptionnellement faible sur les grands capteurs d'image de 1,4" tels que le Sony IMX350. Ces objectifs légers et compacts à monture C sont disponibles en distances focales de 12 mm, 16 mm, 25 mm, 35 mm et 50 mm. La courbure de champ et l'astigmatisme sont corrigés en positionnant le verre à haut indice de réfraction et le verre à faible dispersion partielle à des endroits bien déterminés. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série MPT de Computar offrent une correction d'aberration de haut niveau et un alignement de précision assurant des performances extraordinaires sur l'ensemble du capteur de format 1,4". Ces objectifs sont idéaux pour les applications de vision industrielle, d'automatisation des usines et de surveillance de zones étendues.