

[Afficher tous les 20 produits de la même famille.](#)

Miroir Chaud 35 mm Carré, AOI de 0°



Hot Mirrors

Stock **#62-629** **2 In Stock**

-

1

+

€60^{.50}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€60,50 prix unitaire
Qté 10-25	€54,50 prix unitaire
Qté 26-49	€52,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Shortpass Filter

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

3.30

Épaisseur (mm):

Dimensions (mm):

35.0 x35.0	
±0.5	Tolérance Dimensionelle (mm):
35.00	Longueur (mm):
35.00	Largeur (mm):
Propriétés optiques	
>90, 425 - 675nm	Transmission (%):
Dielectric	Type de Traitement:
Hot Mirror, 0°	Traitement:
4 - 6λ	Planéité de Surface (P-V):
425 - 1150	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
BOROFLOAT®	Substrat: ☐
0.00	Angle d'Incidence (°):
Surface 1: 0° Hot Mirror Surface 2: None	Spécification du Traitement:
>95, 750 - 1150nm	Réflexion (%):
80-50	Qualité de Surface:

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

Description produit

- Parfaits pour réduire la chaleur
 - Réfléchissent >90% du NIR et IR
 - Transmettent >85% de la lumière visible
- Les Miroirs Chauds sont disponibles en options d'un angle d'incidence de 0° et 45° et sont adaptés à la diminution de chaleur indésirable, causée par les rayonnements infrarouge. Un revêtement diélectrique multicouches permet la transmission de 85% de la lumière visible tout en réfléchissant plus de 90% du proche IR et IR. Ceci les rend excellents pour les systèmes de projection où une accumulation de chaleur peut entraîner une détérioration du système.
- Remarque :** Lors de l'utilisation d'une source lumineuse à haute puissance, il est recommandé d'utiliser un dissipateur thermique.
- Les miroirs chauds sont essentiels dans de nombreux systèmes de projection et d'illumination où des températures élevées peuvent rapidement endommager des composants sensibles. Les miroirs chauds sont traités spécialement pour transmettre une lumière visible tout en réfléchissant le proche IR, facteur majeur de production de chaleur. En utilisant un miroir chaud, les degrés de température sont limités et ont un impact minime sur la performance du système.

Quote Your Size

Montures compatibles