

[Afficher tous les 1 produits de la même famille.](#)

Kit de Développement Laser pour la Vision Industrielle, 35 mW, 660 nm



Stock **#72-690** 3 In Stock

-

1

+

€1.600⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€1.600,00 prix unitaire
Qté 10+	€1.520,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Temps Moyen entre Défaillances MTTF @ 25° (Heures): ≥100,000	Contenu du Coffret: Lyte-MV-DCLM660nm, 35mW Machine Vision Laser 6 Interchangeable optics USB Cable Software Heavy Duty Mounting Clamp Focus Keys Heavy Duty Carry Case
--	---

Type de Laser: Diode	Classe CDRH: IIIB
--	---

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm): 73.5 Long x 19 Dia	Poids (g): 44
---	-------------------------------------

Longueur du Logement (mm): 73.5

Propriétés optiques

Longueur d'Onde (nm): 660.00	Diamètre du Faisceau (mm): 5
--	--

Divergence de Faisceau (mrad): < 0.5	Couleur: Red
---	------------------------------------

Gamme de Focalisation: 35mm - ∞

Electrical

Puissance de Sortie (mW): 35	Stabilité de Puissance (%): ±3
--	--

Connectivité matérielle & interfaçage

Type de Sortie: Free Space	Connecteur: USB Micro B
--	---

Tension d'Entrée (V): 5

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C): -10 to +65	Température de Stockage (°C): -10 to +80
--	--

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme	Certificate of Conformance: Visionner
---	---

Reach 240: Conforme

Description produit

- Contient une diode laser rouge de 35 mW, 660 nm
- Comprend une monture, un bloc d'alimentation et six têtes de projection différentes
- Idéal pour les applications d'inspection, de mesure et de contrôle

Le Kit de Développement Laser pour la Vision Industrielle est conçu pour servir de paquet de source de lumière laser industrielle tout-en-un pour les intégrateurs et les développeurs de systèmes dans les secteurs de la vision industrielle et de l'inspection. Avec une diode laser industrielle haute puissance de 35 mW et 660 nm, d'une pince de montage robuste, d'une alimentation électrique commutable de 110/240 V avec des prises américaines, britanniques et européennes et de six optiques de projection interchangeables, ce kit de développement fournit tous les composants nécessaires pour faciliter l'installation et l'intégration. Outre les composants optiques de projection interchangeables, une clé de mise au point est incluse pour le réglage manuel de la mise au point du laser, ce qui permet d'adapter la projection à des distances de travail allant jusqu'à 5,5 m. Le Kit de Développement Laser pour la Vision Industrielle est idéal pour une utilisation avec des caméras industrielles pour une gamme d'applications d'inspection, de mesure et de contrôle. Une mallette de transport robuste est incluse pour ranger et transporter en toute sécurité tous les éléments du kit.

