

[Afficher tous les 76 produits de la même famille.](#)

**TECHSPEC® Miroir Raie Laser Yb:YAG 38,1 mm de dia., 1030 nm, 45°**



TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors

Stock **#11-295 8 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €205<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-5           | €205,00 prix unitaire            |
| Qté 6-25          | €185,00 prix unitaire            |
| Qté 26-49         | €164,00 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Caractéristiques du produit**

Laser Mrror **Type:**

**Propriétés physiques et mécaniques**

<3 **Parallélisme (arcmin):**

**Ouverture Utile (%):**

|   |  |
|---|--|
| Commercial Polish   | <b>Surface Arrière:</b>                                      |
| 38.10 +0.00/-0.10   | <b>Diamètre (mm):</b>  |
| 6.35 ±0.20  | <b>Épaisseur (mm):</b>                                       |
| <b>Propriétés optiques</b>  |  |
| 10-5  | <b>Qualité de Surface:</b>                                   |
| 99.8  | <b>Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%):</b>     |
| R <sub>abs</sub> >99.8% @ 1030nm<br>R <sub>avg</sub> >99.5% @ 1020 - 1040nm | <b>Spécification du Traitement:</b>                          |
| 1020 - 1040   | <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b>                        |
| λ/10  | <b>Planéité de Surface (P-V):</b>                            |
| Dielectric  | <b>Type de Traitement:</b>                                   |
| Laser Mirror (1020-1040nm)  | <b>Traitement:</b>   |
| 1030  | <b>Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):</b>               |
| 45  | <b>Angle d'Incidence (°):</b>                                |
| <a href="#">Fused Silica</a> (Corning 7980)                                 | <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/>                    |
| 20 J/cm <sup>2</sup> @ 1030nm, 20ns, 20Hz                                   | <b>Damage Threshold, By Design:</b> <input type="checkbox"/> |

## Conformité réglementaire

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <a href="#">Conforme</a>  | <b>RoHS 2015:</b>                  |
| <a href="#">Conforme</a>  | <b>Reach 209:</b>                  |
| <a href="#">Visionner</a> | <b>Certificate of Conformance:</b> |

## Description produit

- Réflectivité > 99,8% aux fréquences harmoniques de Yb:YAG
- Seuils de dommage laser élevés garantis
- Qualité de surface 10-5 pour une dispersion réduite dans les applications laser
- Également disponibles : [Substrats de Miroirs Laser TECHSPEC®](#) et [Miroirs Raie Laser Nd:YAG TECHSPEC®](#)

Les Miroirs Raie Laser Yb:YAG TECHSPEC® sont conçus pour répondre aux exigences des systèmes laser à fibre dopée à l'ytterbium (fibre dopée Yb) et à disque mince. Ces miroirs présentent des substrats de qualité laser avec une planéité de surface λ/10 et une qualité de surface de 10-5 pour minimiser les effets de dispersion. Les traitements diélectriques durables sont conçus pour une réflectivité élevée à leurs longueurs d'onde de conception ainsi que pour des seuils de dommage élevés dans les conditions de fonctionnement des lasers à onde continue et pulsée. Les Miroirs Raie Laser Yb:YAG TECHSPEC sont idéaux pour les applications laser qui comprennent l'ablation laser, le soudage, le perçage, la découpe et le frittage. Des traitements diélectriques de miroirs Yb:YAG sont disponibles pour les applications qui nécessitent 343 nm, 515 nm et 1030 nm.

**Remarque :** Contactez-nous pour des longueurs d'onde et tailles personnalisables et des versions AOI différentes.

## Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

## Montures compatibles