

[Afficher tous les 8 produits de la même famille.](#)

# Monture Cinématique pour Cellule Optique, 75,0/76,2 mm de Dia. Optique



Stock **#53-965** 9 In Stock

-

1

+

€590<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-9           | €590,00 prix unitaire            |
| Qté 10-19         | €561,30 prix unitaire            |
| Qté 20-49         | €544,70 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

## Caractéristiques du produit

Adjustable - Tip-Tilt

Type:

Circular

Type d'Optique:

Gamme:

|                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 5°                                       |                                           |
| 3.25 x20 TPI                             | Diamètre Interne (pouces):                |
|                                          |                                           |
| #36-466 Required                         | Type de Monture:                          |
| Propriétés physiques et mécaniques       |                                           |
| 2.81 (#36-466)                           | Ouverture Utile CA (pouces):              |
| 71.4 (#36-466)                           | Ouverture Utile CA (mm):                  |
| 85.9                                     | Ligne Centrale Optique (mm):              |
| 5.75 x3.00 x6.25                         | Dimensions (pouces):                      |
| 146.1 x76.2 x158.8                       | Dimensions (mm):                          |
| 3.0                                      | Poids (lbs):                              |
| Black Anodized Aluminum, Stainless Steel | Construction:                             |
| 3.00                                     | Diamètre Optique (inches):                |
| 3.38                                     | Ligne Centrale Optique (inches):          |
| 22.0 (#36-466)                           | Max. Thickness of Compatible Optics (mm): |
| 0.015                                    | Adjustment Screw Pitch (inches):          |
| Filetage & montage                       |                                           |
| 75.00 - 76.20                            | Taille des optiques compatibles (mm):     |
|                                          |                                           |
| Conformité réglementaire                 |                                           |
| Conforme                                 | RoHS 2015:                                |
| Visionner                                | Certificate of Conformance:               |

## Description produit

- Montures cinématiques résistantes pour des optiques de plus grand diamètre
- Pivot à rotule et vis à pas fin pour ajuster l'inclinaison
- Meilleure résolution de 50% par rapport à des ajustements micrométriques

Les Montures Cinématiques à Cellule Optique fournissent un mouvement cinématique très stable pivotant sur deux axes d'inclinaison (tangage et roulis). Ce dernier étant apporté par un ajustement précis du pivot à rotule et par une suspension orthogonale à trois points. L'ajustement s'effectue par trois vis à pas 64 (deux vis à pas 64 seulement pour un modèle de diamètre de 1" et 2"). Pour le modèle de 6" de diamètre, le réglage se fait à l'aide de deux vis de 64 pas et de trois vis de 32 pas pour les modèles de 8" à 12,5" de diamètre. Les Montures Cinématiques à Cellule Optique ont des vis à pas fin permettent une résolution deux fois plus haute que celle d'un micromètre. Une base inclinée sur la monture permet une installation et un montage autonomes. Ces montures disposent d'une conception de cellule optique intégrée qui permet de tenir les éléments optiques sans aucune distorsion.

**Remarque :** Pour monter des optiques de 12" de diamètre dans notre Monture Optique de 12,5" de diamètre, veuillez utiliser le Kit d'Adaptation 12,5" à 12" (#12-226). Le Kit d'Adaptation et la Monture Optique de 12,5" de diamètre sont proposés ensemble sous la référence #12-227.

## Informations techniques

| Optic Diameter | A            | B    | C    | D    | E    | F    | G    | H    | I | J    | K | Stock No. |
|----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|---|-----------|
| 1-2"           | 2.25-20 TPI  | 3.75 | 2.00 | 2.00 | 0.38 | 2.00 | 3.50 | 0.28 | - | 2.12 | - | #53-964   |
| 3"             | 3.25-20 TPI  | 5.75 | 3.00 | 4.00 | 1.25 | 3.38 | 6.25 | 0.28 | - | 5.00 | - | #53-965   |
| 4.25"          | 4.625-20 TPI | 5.75 | 3.00 | 4.00 | 1.25 | 3.38 | 6.25 | 0.28 | - | 5.00 | - | #57-872   |

1" - 4.25" Angled Optical Cell Mounts



Units: inches


4.25" Straight Optical Cell Mount



Units: inches

| Optic Diameter | A            | B     | C    | D     | E    | F    | G     | H    | I     | J     | K    | Stock No.               |
|----------------|--------------|-------|------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|------|-------------------------|
| 6"             | 6.187-32 TPI | 8.00  | 6.00 | 5.00  | 5.00 | 4.50 | 8.00  | 0.28 | 5.75  | 6.00  | 1.19 | <a href="#">#36-474</a> |
| 8"             | 8.06         | 12.00 | 7.00 | 10.00 | 6.00 | 6.25 | 11.50 | 0.28 | 7.62  | 9.00  | 1.60 | <a href="#">#36-476</a> |
| 10"            | 10.06        | 16.00 | 8.00 | 12.00 | 6.00 | 8.00 | 15.00 | 0.53 | 9.58  | 12.50 | 1.75 | <a href="#">#36-478</a> |
| 12.5"          | 12.56        | 16.00 | 8.00 | 12.00 | 6.00 | 8.00 | 15.00 | 0.53 | 12.08 | 12.50 | 2.13 | <a href="#">#36-480</a> |

8" - 12.5" Angled Optical Cell Mounts



Units: inches