

[Afficher tous les 2 produits de la même famille.](#)

Diffuseur Axial de Fibre Optique 4"



4" Fiber Optic Diffuse Axial Illuminators (#53-381)



Stock **#53-381** FIN DE SÉRIE **1 In Stock**

-

1

+

€580⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€580,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

83% nominal	Fraction d'Emballage (%):
Fiber Optic Light Guide	Type d'Éclairage:
	Géométrie:

Propriétés physiques et mécaniques

Black Anodized Aluminum

Construction:

Propriétés optiques

0.55 nominal

Ouverture Numérique NA:

50 (0.002" nominal)

Diamètre Fibre (µm):

10% per ft. at 660nm

Pertes de Transmission:

Conformité réglementaire

Conforme

Reach 174:

Visionner

Certificate of Conformance:

Description produit

- Éclairage diffus sur axe, grand angle
- Boîtiers industriels robustes, durcis en usine
- Visualisent les objets perpendiculairement

Les Éclairages Axiaux Diffus à Fibre Optique fournissent un éclairage diffus sur l'axe, à grand angle, logé dans des boîtiers industriels durcis en usine. La conception unique des Éclairages Axiaux Diffus à Fibre Optique permet à la caméra de voir l'objet perpendiculairement à travers l'unité. Par conséquent, les objets très réfléchissants dont la surface est inégale peuvent réfléchir la lumière vers la caméra à partir de chaque point de leur surface, éliminant ainsi les reflets et les ombres. Les Éclairages Axiaux Diffus à Fibre Optique fournissent un éclairage plus uniforme et plus diffus que la plupart des méthodes d'éclairage.

Disponibles en deux tailles, 2" x 2" et 4" x 4" d'ouvertures carrées, ces sources procurent un éclairage uniforme sur l'aire complète de l'ouverture. L'éclairage pour le modèle 2" est faite en utilisant un guide lumineux standard ¼" (non inclus). L'éclairage pour le modèle 4" utilise un guide lumineux spécifiquement conçu à quatre branches (non inclus) se terminant en quatre faisceaux de 1/8". Les deux diffuseurs axiaux nécessitent un Illuminateur Fibre Optique et des Adaptateurs de Guide de Lumière adéquats. Les Adaptateurs de Guide de Lumière (non inclus) sont nécessaires pour accoupler les Éclairages Linéaires Focalisables par Fibre Optique à profil bas avec des Illuminateurs Fibre Optique. La plate-forme, la tige et l'adaptateur montrés sur la photo sont uniquement pour une application suggérée et ne sont pas inclus.

Informations techniques

