

[Afficher tous les 52 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® 400-700nm, OD 0,70, Filetage M30,5 x 0,5, Filtre ND Absorbant



Stock **#66-721** **CONTACT**

- 1 + €89.⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

| | |
|------------|----------------------------------|
| Qté 1-9 | €89,00 prix unitaire |
| Qté 10-25 | €80,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Neutral Density Filter **Type:**

Numéro de Stock Filtre Non-Monté:
[#63-462](#)

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
33.50

22.0 Ouverture Utile CA (mm):

Propriétés optiques

0.7 Densité Optique OD:

ND Filter Glass Substrat: □

Uncoated Traitement:

20.00 Transmission (%):

400 - 700 Gamme de Longueur d'Onde (nm):

Filetage & montage

M30.5 x 0.50 Filetage Filtre:

9.2 Épaisseur de Monture (mm):

Conformité réglementaire

[Visionner](#) Certificate of Conformance:

Description produit

- Filtres ND VIS et Proche IR, Filetés pour Objectifs d'Imagerie
- Variété de Densités Optiques
- Empilez des Filtres pour des Transmissions à Façon

Nos [Filtres Absorbants TECHSPEC® à Densité Neutre](#) et [Filtres TECHSPEC® NIR Non Réflechissants](#) sont désormais disponibles avec des montures M25,5 et M30,5 permettant de les utiliser au devant d'objectifs d'imagerie. Les filtres à Densité Neutre (ND) sont utiles pour limiter l'énergie lumineuse atteignant le capteur d'une caméra. En utilisant des filtres ND à la place d'un iris permet ainsi de limiter la profondeur de champ de l'image, éliminant les erreurs parallaxes et autres artifices pouvant nuire à votre système de vision industrielle.

Nous avons spécifiquement conçu nos montures pour permettre le maintien de filtres ayant des épaisseurs allant jusqu'à 6,5mm, offrant à l'utilisateur la possibilité d'empiler plusieurs filtres ND pour créer des transmissions à façon. Les Densités Optiques sont additives, impliquant que si vous ajoutez un filtre ayant une OD 0,4 et l'un de 1,3, la densité optique obtenue sera alors de 1,7.