

[Afficher tous les 52 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® 400-700nm, OD 0,70, Filetage M30,5 x 0,5, Filtre ND Absorbant



Stock **#66-721** CONTACT

-

1

+

€89<sup>,00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-9           | €89,00 prix unitaire             |
| Qté 10-25         | €80,00 prix unitaire             |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

**i** Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Neutral Density Filter

Numéro de Stock Filtre Non-Monté:

#63-462

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):

33.50

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 22.0                      | Ouverture Utile CA (mm):       |
| Propriétés optiques       |                                |
| 0.7                       | Densité Optique OD:            |
| ND Filter Glass           | Substrat: □                    |
| Uncoated                  | Traitement:                    |
| 20.00                     | Transmission (%):              |
| 400 - 700                 | Gamme de Longueur d'Onde (nm): |
| Filetage & montage        |                                |
| M30.5 x 0.50              | Filetage Filtre:               |
| 9.2                       | Épaisseur de Monture (mm):     |
| Conformité réglementaire  |                                |
| <a href="#">Visionner</a> | Certificate of Conformance:    |

## Description produit

- Filtres ND VIS et Proche IR, Filetés pour Objectifs d'Imagerie
- Variété de Densités Optiques
- Empilez des Filtres pour des Transmissions à Façon

Nos [Filtres Absorbants TECHSPEC® à Densité Neutre](#) et [Filtres TECHSPEC® NIR Non Réflechissants](#) sont désormais disponibles avec des montures M25,5 et M30,5 permettant de les utiliser au devant d'objectifs d'imagerie. Les filtres à Densité Neutre (ND) sont utiles pour limiter l'énergie lumineuse atteignant le capteur d'une caméra. En utilisant des filtres ND à la place d'un iris permet ainsi de limiter la profondeur de champ de l'image, éliminant les erreurs parallaxes et autres artifices pouvant nuire à votre système de vision industrielle.

Nous avons spécifiquement conçu nos montures pour permettre le maintient de filtres ayant des épaisseurs allant jusqu'à 6,5mm, offrant à l'utilisateur la possibilité d'empiler plusieurs filtres ND pour créer des transmissions à façon. Les Densités Optiques sont additives, impliquant que si vous ajoutez un filtre ayant une OD 0,4 et l'un de 1,3, la densité optique obtenue sera alors de 1,7.