


[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

Lentille Asphérique Moulée de LightPath 357775 | 6,33 mm de dia., NA de 0,60, BBAR (350-600 nm)

See More by [Lightpath®](#)



Stock #83-990 **20+ In Stock**

- 1 + €126⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-10	€126,00 prix unitaire
Qté 11-49	€111,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Numéro de Stock des Lentilles Lightpath:
357775

Aspheric Lens Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):

6.33 ±0.015

Ouverture Utile CA (mm):

4.80

Épaisseur au Bord ET (mm):

1.59

Épaisseur Centrale CT (mm):

2.90 ±0.05

Biseau:

Protective as needed

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):

4.02 @405nm

Ouverture Numérique NA:

0.60

Substrat:

[D-Lak6](#)

Longueur d'onde de conception asphérique:

405

Traitement:

BBAR (350-600nm)

Spécification du Traitement:

R_{abs} <1.0% @350 - 600nm

Qualité de Surface:

40-20

f#:

0.83

Nombre d'Abbe (v_d):

52.65

Indice de Réfraction (n_d):

1.690

Gamme de Longueur d'Onde (nm):

350 - 600

Distance de Travail (mm):

2.41

Conjugate Distance:

Infinite

Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm):

405.00

Erreur du Front d'Onde Transmis (λ, RMS):

< 0.15

Propriétés des matériaux

Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C):

7.8

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

[Conforme](#)

Certificate of Conformance:

[Visionner](#)

Reach 247:

[Conforme](#)

Description produit

- Conceptions optimisées pour diodes laser 405 nm et 488 nm
- Idéales en instrumentation biomédicale et applications de stockage de données
- Conceptions de lentilles asphériques moulées limitées par diffraction

Les Lentilles Asphériques de Collimation pour Laser Bleu de LightPath® sont conçues pour simplifier la conception et l'implémentation de systèmes laser en instrumentation biomédicale. Les applications idéales pour ce produits sont la cytométrie en flux et l'imagerie, la détection par fluorescence et les systèmes de stockage de données à haut débit. Ces lentilles asphériques sont conçues et fabriquées pour répondre aux exigences optiques pour les applications à haute performance mentionnées précédemment. Les Lentilles Asphériques de Collimation pour Laser Bleu de LightPath® sont fournies avec un traitement antireflet à haute performance offrant un maximum de transmission dans la plage de longueur d'onde 350 - 500 nm. Ces lentilles sont proposées dans les diamètres 2,0, 2,75, 4,0 et 6,33 mm dans une gamme de mesures EFL.

LASER OPTICS MADE BY EDMUND OPTICS®

[LEARN MORE](#)