

[Afficher tous les 20 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®] Miroir Chaud, 45° AOI, 20,0 mm de dia.



TECHSPEC High Performance Hot Mirrors

Stock #64-465 16 In Stock

-

1

+

€54^{.50}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€54,50 prix unitaire
Qté 10-25	€49,25 prix unitaire
Qté 26-49	€46,75 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Dichroic Filter

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

20.00

Diamètre (mm):

Épaisseur (mm):

1.10 ±0.2	
	Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.2	
Propriétés optiques	
	Type de Traitement:
Dielectric	
	Traitement:
Hot Mirror, 45°	
	Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ	
	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
400 - 1125	
	Substrat: ☐
BOROFLOAT®	
	Angle d'Incidence (°):
45	
	Spécification du Traitement:
T _{avg} >85% @ 400 - 690nm, R _{avg} >95% @ 750 - 1125nm AR: R _{avg} <1% @ 400 - 700nm	
	Qualité de Surface:
80-50	


Conformité réglementaire	
	RoHS 2015:
Conforme	
	Certificate of Conformance:
Visionner	
	Reach 247:
Conforme	

Description produit

- Transmission élevée de 400 à 690 nm
- Réflexion élevée de 750 à 1125 nm
- Parfaits pour réduire la production de chaleur

Les Miroirs Chauds à Haute Performance TECHSPEC® possèdent un traitement diélectrique multicouches optimisé pour offrir une transmission de plus de 85% sur la gamme du visible et une réflexion de plus de 95% pour les longueurs d'onde IR. Pour les applications d'illumination à forte intensité, il est recommandé d'utiliser un dissipateur thermique. Les miroirs chauds sont cruciaux dans de nombreux systèmes de projection et d'éclairage où des températures élevées peuvent rapidement endommager des composants sensibles. Les Miroirs Chauds à Haute Performance TECHSPEC sont idéaux pour minimiser l'accumulation de chaleur. Ils sont traités spécialement pour transmettre une lumière du visible tout en réfléchissant le proche IR, facteur majeur de production de chaleur. En utilisant un miroir chaud, les degrés de température sont limités et ont un impact minime sur la performance du système.

Informations techniques



Quote Your Size

Montures compatibles