

[Afficher tous les 8 produits de la même famille.](#)

Objectif à Distance Focale Fixe de 2 Mégapixels, 4 mm



4mm Fixed Focal Length, #14-394

Stock **#14-394** **3 In Stock**

-

1

+

€685⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€685,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:	
Fixed Focal Length Lens	
Option Iris:	
Variable	
Longueur (mm):	
35.97	
Diamètre Max. (mm):	

44.5	
	Poids (g):
130	
Propriétés optiques	
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:	
77.4°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":	
77.4°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":	
61.93°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":	
43.6°	
Cercle Image Max. (mm):	
8.00	
Distance Focale FL (mm):	
4.00	
Distance de Travail (mm):	
100 - ∞	
Ouverture (f/#):	
f/2 - f/16	
Distorsion (%):	
<-2.8	
Lens Wavelength Range:	
VS	
Capteur	
Taille maximale du capteur:	
1/2"	
Filetage & montage	
Monture:	
C-Mount	
Conformité réglementaire	
Certificate of Conformance:	
Visionner	

Description produit

- Conception de résolution de 2 mégapixels
- Focalisation et diaphragme manuels et verrouillables
- Distance focale fixe de 4 à 50 mm
- Filetage d'objectif de monture C

Les Objectifs à Distance Focale Fixe de 2 Mégapixels sont conçus pour les applications de vision industrielle qui nécessitent une résolution plus élevée que les [Objectifs de Distance Focale Fixe de Mégapixels](#). Ces objectifs de monture C sont dotés de mécanismes de verrouillage intégrés pour la focalisation et l'iris manuels, ce qui évite les réglages indésirables. Les objectifs avec une distance focale fixe de 4 à 50 mm sont disponibles avec les objectifs de 6 à 50 mm dotés d'un filetage de filtre M30,5 x 0,5, permettant l'utilisation de [filtres de vision industrielle](#). Les Objectifs à Distance Focale Fixe de 2 Mégapixels couvrent les tailles de capteurs 1/2" et 2/3", ce qui les rend compatibles avec toutes nos [caméras de vision industrielle de 2 Mpx](#). Ces objectifs sont utilisés dans des applications de vision industrielle, [d'automatisation](#) et d'inspection en usine.

;