


TECHSPEC

Rétroréfecteur à Coins de Cube en Silice Fondue, Traité Aluminium, 50,8 mm de Dia.



Stock **#49-015** **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €660⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€660,00 prix unitaire
Qté 6-25	€530,00 prix unitaire
Qté 26-49	€497,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Retroreflector

Type:

Black Overpaint is 30-60 µm Thick

Remarque:

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
50.80 +0.00/-0.10

Hauteur (mm):
38.10

Ouverture Utile (%):
95

Tolérance Hauteur (mm):
±0.25

Propriétés optiques

Déviatoin de Faisceau (arcsec):
3

Traitement:
Aluminum with protective overcoat

Substrat:
[Fused Silica](#) (Coming 7980)

Qualité de Surface:
20-10

Orientation de l'Image:
Left-Handed

Spécification du Traitement:
Reflective Surfaces: $R_{avg} > 85\%$ FROM 400-700nm, @
45° AOI

Déviatoin du Faisceau (°):
180

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
400 - 700

Damage Threshold, Reference:
Reflective Surfaces: 0.3 J/cm² @ 532nm & 1064nm,
10ns

Power (fringes) @ 632.8nm:
0.20

Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.20

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Reach 219:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Description produit

- Lumière incidente est rétro-réfléchiée à la source
- Excellente transmission dans l'UV
- Idéaux pour l'arpentage et l'alignement
- D'autres [Rétroreflecteurs à Coins de Cube](#) sont disponibles

Les Rétroreflecteurs à Coins de Cube en Silice Fondue UVTECHSPEC® sont conçus pour réfléchir tout rayon ou faisceau entrant la face du prisme, peu importe l'orientation de celui-ci, de retour sur lui-même. Un miroir réalisera cela uniquement à l'angle d'incidence normal. Suite à cela, les rétroreflecteurs à coins de cube sont idéaux lorsqu'un alignement de précision est difficile ou prend du temps. Les Rétroreflecteurs à Coins de Cube en Silice Fondue UVTECHSPEC® se composent de trois réflexions internes totales et fonctionneront même à de très larges angles d'incidence. Ces rétroreflecteurs sont constitués de silice fondue UV qui offre une faible expansion thermique et une excellente transmission sur les gammes spectrales de l'UV, du visible et du proche infrarouge.

Informations techniques

A (mm)	B (mm)	Stock No. Uncoated	Stock No. Aluminum Coated
7.16	6.1	#49-008	#49-012
12.7	10.16	#49-009	#49-013

25.4	19.05	#49-010	#49-014
50.8	38.1	#49-011	#49-015

