

[Afficher tous les 8 produits de la même famille.](#)

Objectif à Distance Focale Fixe de 2 Mégapixels, 50 mm



50mm Fixed Focal Length, #14-401

Stock **#14-401** 4 In Stock

-

1

+

€550⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€550,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Fixed Focal Length Lens	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
Variable	Option Iris:
33.65	Longueur (mm):
	Diamètre Max. (mm):

32.5	
	Poids (g):
80	
Propriétés optiques	
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:	
10.2°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":	
10.2°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":	
7.46°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":	
5.6°	
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":	
3.67°	
Cercle Image Max. (mm):	
11.00	
Distance Focale FL (mm):	
50.00	
Distance de Travail (mm):	
1000 - ∞	
Ouverture (f/#):	
f/2 - f/16	
Distorsion (%):	
<0.4	
Lens Wavelength Range:	
VIS	
Capteur	
Taille maximale du capteur:	
2/3"	
Filetage & montage	
Filetage Filtre:	
M30.5 x 0.50 (Female)	
Monture:	
C-Mount	
Conformité réglementaire	
Certificate of Conformance:	
Visionner	

Description produit

- Conception de résolution de 2 mégapixels
- Focalisation et diaphragme manuels et verrouillables
- Distance focale fixe de 4 à 50 mm
- Filetage d’objectif de monture C

Les Objectifs à Distance Focale Fixe de 2 Mégapixels sont conçus pour les applications de vision industrielle qui nécessitent une résolution plus élevée que les [Objectifs de Distance Focale Fixe de Mégapixels](#). Ces objectifs de monture C sont dotés de mécanismes de verrouillage intégrés pour la focalisation et l'iris manuels, ce qui évite les réglages indésirables. Les objectifs avec une distance focale fixe de 4 à 50 mm sont disponibles avec les objectifs de 6 à 50 mm dotés d'un filetage de filtre M30,5 x 0,5, permettant l'utilisation de [filtres de vision industrielle](#). Les Objectifs à Distance Focale Fixe de 2 Mégapixels couvrent les tailles de capteurs 1/2" et 2/3", ce qui les rend compatibles avec toutes nos [caméras de vision industrielle de 2 Mpx](#). Ces objectifs sont utilisés dans des applications de vision industrielle, [d'automatisation](#) et d'inspection en usine.