

[Afficher tous les 7 produits de la même famille.](#)

## 50mm Dia., KRS-5, Holographique, Polariseur IR à Grille



50mm Dia. KRS-5, IR Holographic Wire Grid Polarizer, #62-775

Stock **#62-775 3 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €2.785<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

### Prix sur Quantité

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Qté 1-5    | €2.785,00 prix unitaire          |
| Qté 6+     | €2.225,00 prix unitaire          |
| Need More? | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

Type:  
Linear Polarizer

Remarque:  
Notches on polarizer ring are aligned with wires of wire grid (max reflection)

### Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):  
34.0

|           |   |
|-----------|---|
| 50.00     | <b>Diamètre (mm):</b>                     |
| ≤3        | <b>Parallélisme (arcmin):</b>             |
| ±0.2      | <b>Tolérance Dimensionnelle (mm):</b>     |
| Wire Grid | <b>Construction:</b>                      |
| N/A       | <b>Parallélisme du Trait au Bord (°):</b> |
| 3.00      | <b>Épaisseur du Substrat (mm):</b>        |

## Propriétés optiques

|   |  |
|---|--|
| 0   | <b>Angle d'Incidence (°):</b>                                |
| 150:1 @ 3µm, 300:1 @ 15µm                                     | <b>Rapport d'Extinction:</b>                                 |
| Thallium Bromoiodide (KRS-5)                                  | <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/>                    |
| Notches on polarizer ring are aligned with wires of wire grid | <b>Polarisation:</b>   |
| >60   | <b>Transmission (%):</b>                                     |
| 2500 - 30000  | <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b>                        |
| N/A   | <b>Planéité de Surface (P-V):</b>                            |
| 50 W/cm <sup>2</sup>  | <b>Damage Threshold, By Design:</b> <input type="checkbox"/> |
| 2700.00   | <b>Traits par mm:</b>  |

## Filetage & montage

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 6.0                     | <b>Épaisseur de Monture (mm):</b> |
| ±0.1                    | <b>Épaisseur de l'anneau:</b>     |
| Black Anodized Aluminum | <b>Monture:</b>                   |

## Environnement & durabilité

|           |  |
|-----------|--|
| -20 to 75 | <b>Température d'Utilisation (°C):</b> |
|-----------|--|

## Conformité réglementaire

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <a href="#">Conforme</a>  | <b>RoHS 2015:</b>                  |
| <a href="#">Visionner</a> | <b>Certificate of Conformance:</b> |
| <a href="#">Conforme</a>  | <b>Reach 247:</b>                  |

## Description produit

Special care should be taken when handling KRS-5 as it is a toxic material. Always wear rubber or plastic gloves to avoid risk of contamination.

- Conçus pour une gamme de longueur d'onde de 2 à 30 µm
- Différents substrats disponibles
- Rotation de 360° possible grâce aux [Montures Polariseurs Métriques](#)


Les Polariseurs Infrarouges (IR) à Grille sont utilisés pour polariser la lumière à partir d'une source laser infrarouge non-polarisée, et pour atténuer la lumière d'une source polarisée. Lorsque deux polariseurs à grille sont utilisés ensemble, il est possible d'atteindre des rapports d'extinction élevés supérieurs à 40 000:1. L'axe de polarisation de chaque polariseur est marqué par deux traits blancs gravés sur la face de l'anneau de protection.

Les Polariseurs Infrarouges (IR) à Grille sont fabriqués à partir d'une technique spéciale holographique créant une grille formée par des lignes espacées de quelques microns. Comparée aux méthodes classiques de fabrication de polariseurs rainurés à grille, la méthode holographique crée un espace entre les rainures plus fin améliorant la performance du polariseur pour des courtes longueurs d'onde. Ces polariseurs holographiques sont disponibles en fluorure de baryum (BaF<sub>2</sub>), en séléniure de zinc (ZnSe), en bromoiodure de thallium (KRS-5) et en germanium (Ge).


**Remarque :** Une attention particulière est demandée lors du maniement de KRS-5 et du séléniure de zinc car ceux-ci sont des matériaux toxiques. Toujours porter des gants en caoutchouc ou en plastique pour éviter tout risque de contamination. La surface active des grilles du polariseur est extrêmement délicate et rien ne doit la toucher, sous peine d'endommager l'optique. Seul l'air sec est recommandé comme méthode de nettoyage. Si nécessaire, cette optique doit être manipulée par les bords uniquement et avec des doigts protégés.

## Informations techniques

### Typical Max Transmission for Linear Polarized Light



### Typical Min Transmission for Linear Polarized Light



## Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos [Ressources de nettoyage des optiques](#) pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, [envoyez-nous un e-mail](#) ou [discutez](#) avec notre équipe d'assistance technique.



Outils de Manipulation de Composants