


[Afficher tous les 8 produits de la même famille.](#)

50mm de Dia x 3mm d’Epaisseur, non traité, Fenêtre en KBr



Stock **#68-811** 5 In Stock

-

1

+

€301^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-10	€301,00 prix unitaire
Qté 11-25	€271,00 prix unitaire
Qté 26-49	€255,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Protective Window

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Protective as needed

Biseau:

50.00 ±0.50

Diamètre (mm):

3.00 ±0.50	Épaisseur (mm):
Fine Ground	Bords:
7.00	Dureté de Knoop (kg/mm²):
0.20	Rapport de Poisson:

26.8	Module d'Élasticité de Young (GPa):
------	-------------------------------------

Propriétés optiques

33.64	Nombre d'Abbe (v _d):
Uncoated	Traitement:

1.56	Indice de Réfraction (n _d):
Potassium Bromide (KBr)	Substrat:

60-40	Qualité de Surface:
250 - 26000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):

Propriétés des matériaux

43	Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10 ⁻⁶ /°C):
2.753	Densité (g/cm³):

53.48	Solubilité, dans 100g H ₂ O @273K (g):
-------	---

Conformité réglementaire


Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:

Conforme	Reach 240:
--------------------------	------------

Description produit

- Excellente transmission de 250 nm à 26 µm
 - Bonne résistance aux chocs mécaniques
 - Idéal pour la spectroscopie FTIR
 - Des [Fenêtres en Chlorure de Sodium \(NaCl\)](#) sont également disponibles
- Les Fenêtres en Bromure de Potassium (KBr) sont idéales pour la spectroscopie FTIR. Le KBr possède un spectre légèrement plus étendu que le chlorure de sodium (NaCl) et offre une excellente transmission de 250 nm à 26 µm. Son indice de réfraction varie de 1,46 à 1,59 sur cette plage. Le KBr est soluble dans l'eau et ses surfaces ne devraient pas être exposées à l'humidité, si ceci venait à être réalisé, la surface de la fenêtre se dégradera. Les Fenêtres en Bromure de Potassium (KBr) assurent une bonne résistance aux chocs mécaniques et peuvent être utilisées à des températures allant jusqu'à 300°C. Le KBr possède une densité de 2,75 g/cm³ et une dureté de Knoop de 7,0.

Informations techniques



Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos [Ressources de nettoyage des optiques](#) pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, [envoyez-nous un e-mail](#) ou [discutez](#) avec notre équipe d'assistance technique.



Outils de Manipulation de Composants

Montures compatibles
