

[Afficher tous les 15 produits de la même famille.](#)

## Filtre Passe-Haut IR en Plastique, 50 mm de dia.



Stock **#12-767** [CONTACT](#)

- 1 + €23<sup>25</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-49          | €23,25 prix unitaire             |
| Qté 50-99         | €21,00 prix unitaire             |
| Qté 100-249       | €18,75 prix unitaire             |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

Longpass Filter **Type:**

### Propriétés physiques et mécaniques

50.00 **Diamètre (mm):**

1.97 **Diamètre (pouces):**

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| 1.50 Nominal | <b>Épaisseur (mm):</b>                |
| ±0.3         | <b>Tolérance Dimensionnelle (mm):</b> |

## Propriétés optiques

|                        |  |
|------------------------|--|
| Thermoset ADC (CR-39®) | <b>Substrat:</b> □                           |
| Uncoated               | <b>Traitement:</b>                           |
| Black                  | <b>Couleur:</b>                              |
| 1.501 @ 20°C           | <b>Indice de Réfraction (n<sub>d</sub>):</b> |
| >90 (typical)          | <b>Transmission (%):</b>                     |
| 57.00                  | <b>Nombre d'Abbe (v<sub>d</sub>):</b>        |

## Propriétés des matériaux

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| 1.320 at 20°C | <b>Densité (g/cm<sup>3</sup>):</b> |
|---------------|------------------------------------|

## Environnement & durabilité

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 100 Continuous, 130 One Hour Max | <b>Température d'Utilisation (°C):</b> |
|----------------------------------|--|

## Conformité réglementaire



|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <a href="#">Conforme</a>  | <b>RoHS 2015:</b>                  |
| <a href="#">Visionner</a> | <b>Certificate of Conformance:</b> |
| <a href="#">Conforme</a>  | <b>Reach 242:</b>                  |

## Description produit

- Plastique de poids léger
- Excellente résistance thermique et chimique

Ces Filtres IR Passe-Haut en Plastique sont idéaux pour bloquer la lumière visible, tout en passant les longueurs d'onde infrarouges proches. Le nouvelle technologie plastique a produit des filtres avec des propriétés pouvant satisfaire une variété de besoins optiques et environnementaux - et à demi poids du verre. Par rapport aux plastiques transparents disponibles sur le marché, les filtres ADC thermodurcissables ont la transmission la plus élevée et le trouble le plus faible, ont une résistance à l'abrasion au moins 25 à 50 fois supérieure et sont résistants à tous les types de produits chimiques et de solvants (acétone, acides, alcalis et alcools). Les Filtres IR Passe-Haut en Plastique ont d'excellentes caractéristiques thermiques et résistent aux piqûres dues aux étincelles chaudes résultant des processus de soudage ou de meulage. Les filtres peuvent également être facilement percés avec des mèches en carbure à grande vitesse pour tous les types de montage.

## Informations techniques



## Montures compatibles

