

[Afficher tous les 5 produits de la même famille.](#)

Objectif à Distance Focale Fixe 50mm



#86-210

Stock **#86-210 1 In Stock**

[Produits similaires](#)

-

1

+

€1.787⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.787,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

4/3" Format Fixed Focal Length Lenses	Series:
Fixed Focal Length Lens	Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Variable	Option Iris:
----------	--------------

74.00	Longueur (mm):
45.0	Diamètre Max. (mm):
45	Diamètre Externe (mm):

220.00	Poids (g):
--------	------------

Propriétés optiques

20.6	Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
------	--

100.00	Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
--------	--

21.60	Cercle Image Max. (mm):
-------	-------------------------

50.00	Distance Focale FL (mm):
-------	--------------------------

300 - ∞	Distance de Travail (mm):
---------	---------------------------

f/2 - f/22	Ouverture (f/#):
------------	------------------

<0.9	Distorsion (%):
------	-----------------

0.8	Distorsion maximum (%):
-----	-------------------------

VS	Lens Wavelength Range:
----	------------------------

Capteur

4/3"	Taille maximale du capteur:
------	-----------------------------

5.00	Pixel Size (µm):
------	------------------

Filetage & montage

M37.5 x 0.50	Filetage Filtre:
--------------	------------------

C-Mount	Monture:
---------	----------

Conformité réglementaire

Dispensé	RoHS 2015:
----------	------------

Visionner	Certificate of Conformance:
-----------	-----------------------------

Contains SVHC(s)	REACH 241:
------------------	------------

Description produit

- Objectif de monture C pour capteurs jusqu'à 1"
- Distorsion TV inférieure à 1,0%
- Distances focales de 12 mm à 50 mm

□

Disponibles en plusieurs distances focales, les Objectifs à Distance Focale Fixe pour Capteurs de 4/3" intègrent une focalisation flottante avec des lentilles asphériques pour optimiser la résolution sur toute leur distance de travail. Adaptés à de nombreuses applications de vision industrielle, ces objectifs à distance focale fixe disposent d'un traitement antireflets (AR) pour une transmission maximale. Ces objectifs sont disponibles avec des distances focales allant de 12 à 50 mm.