

[Afficher tous les 20 produits de la même famille.](#)

Miroir Chaud 50 mm Carré, AOI de 45°



Hot Mirrors

Stock #43-957 **20+ In Stock**

⊖ 1 ⊕ €63.⁵⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1-9	€63,50 prix unitaire
Qté 10-25	€57,50 prix unitaire
Qté 26-49	€54,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Dichroic Filter **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

3.30 **Épaisseur (mm):**

Dimensions (mm):

50.0 x 50.0

±0.5 Tolérance Dimensionelle (mm):

50.00 Longueur (mm):

50.00 Largeur (mm):

Propriétés optiques

>85, 425 - 675nm Transmission (%):

Dielectric Type de Traitement:

Hot Mirror, 45° Traitement:

4 - 6λ Planéité de Surface (P-V):

425 - 1125 Gamme de Longueur d'Onde (nm):

[BOROFLOAT®](#) Substrat:

45.00 Angle d'Incidence (°):

Surface 1: 45° Hot Mirror
Surface 2: None Spécification du Traitement:

>90, 750 - 1125nm Réflexion (%):

80-50 Qualité de Surface:

Conformité réglementaire

[Conforme](#) RoHS 2015:

[Visionner](#) Certificate of Conformance:

[Conforme](#) Reach 247:

Description produit

- Parfaits pour réduire la chaleur
- Réfléchissent >90% du NIR et IR
- Transmettent >85% de la lumière visible

Les Miroirs Chauds sont disponibles en options d'un angle d'incidence de 0° et 45° et sont adaptés à la diminution de chaleur indésirable, causée par les rayonnements infrarouge. Un revêtement diélectrique multicouches permet la transmission de 85% de la lumière visible tout en réfléchissant plus de 90% du proche IR et IR. Ceci les rend excellents pour les systèmes de projection où une accumulation de chaleur peut entraîner une détérioration du système.

Remarque : Lors de l'utilisation d'une source lumineuse à haute puissance, il est recommandé d'utiliser un dissipateur thermique.

Les miroirs chauds sont essentiels dans de nombreux systèmes de projection et d'illumination où des températures élevées peuvent rapidement endommager des composants sensibles. Les miroirs chauds sont traités spécialement pour transmettre une lumière visible tout en réfléchissant le proche IR, facteur majeur de production de chaleur. En utilisant un miroir chaud, les degrés de température sont limités et ont un impact minime sur la performance du système.

Quote Your Size

Montures compatibles