

[Afficher tous les 12 produits de la même famille.](#)

Platine Linéaire Motorisée à Faible Vide (10⁻³ Torr), 50 mm de Course, Contrôleur Intégré

See More by [Zaber™](#)



Stock **#74-698** NOUVEAU CONTACT

-

1

+

€5.180⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€5.180,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
	Type:
Metric	
	Encodeur:
No	
	Contrôle Manuel / Indicateurs LED:
No/Yes	
	Fabricant:
Zaber Technologies Inc.	
	Numéro de Modèle:
X-LSM050A-SV1T9	
	Remarque:
Requires Accessory Kit, #75-301 , for operation.	
	Moteur:
2-Phase Stepper	

Propriétés physiques et mécaniques	
Linear (X)	Type de Mouvement:
Needle Roller Bearing	Guide System:
173.4 x 101.2	Taille de Plateau (mm):
50.8	Course (mm):
20	Précision (µm):
<12	Contrecoup (µm):
21.4	Hauteur (mm):
10	Capacité de Charge (kg):
100	Capacité de Charge (N):
<3	Répétabilité (µm):
0.000029 - 24	Vitesse (mm/sec):
35	Force (N):
0.40	Poids (kg):

Propriétés optiques	
0.047	Résolution (µm):

Electrical	
350	Courant (mA):
350	Maximum Operating Current (mA):

Connectivité matérielle & interfaçage	
Lead Screw	Mécanisme:
24-48 VDC; Power Supply w/US Plug found in accessories kit, #75-301	Alimentation d'Énergie:
RS-232, USB	Interface:

Propriétés des matériaux	
Low vacuum (10 ⁻³ Torr)	Compatibilité dans le Vide:

Environnement & durabilité	
0 to +50	Température d'Utilisation (°C):

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

Description produit

• Options de vide faible (10⁻³ Torr) et de vide poussé (10⁻⁶ Torr) disponibles

• Platines linéaires, verticales ou de rotation à 360° et options de goniomètre disponibles

• Contrôlées par des fils de passage minimaux

Les Platines Motorisées Adaptées au Vide de Zaber™ sont conçues pour être intégrées dans les systèmes de vide et sont disponibles en platines à vide poussé 10⁻⁶ Torr ou en configurations à vide faible 10⁻³ Torr. Les composants du corps de la platine sont spécialement conçus pour limiter le dégazage des contaminants dans la chambre à vide, les moteurs pas à pas inclus sont conçus pour la gestion thermique dans les environnements à vide poussé, et les platines peuvent être connectées à une interface informatique avec un minimum de fils de passage. Les Platines Motorisées Adaptées au Vide de Zaber™ sont disponibles en configurations linéaire, rotative à 360° et goniométrique, ce qui permet de construire un système complet à 6 degrés de liberté dans le vide. Ces platines sont idéales pour les applications fonctionnant dans des conditions de vide poussé, telles que la fabrication et le traitement des semi-conducteurs, ou les processus de traitement optique.

Remarque : Un kit accessoires, #75-301, est vendu séparément.

