

[Afficher tous les 6 produits de la même famille.](#)

Objectif Multi-Focal foXXus, 515/1030 nm, NA de 0,38 | foXXus_0.07_0.22_NA0.38_515/1030

See More by [AdlOptica](#)



AdlOptica foXXus Multi-Focus Objectives

Stock **#19-498** [CONTACT](#)

-

1

+

€8.305^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€8.305,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Numéro de Modèle:	foXXus_0.07_0.22_NA0.38_515/1030
Type:	Objective
Champ de Vision (°):	±1
Remarque:	Includes foXXus objective, mounted protective window (#19-501), and spanner wrench (#19-503)

Propriétés physiques et mécaniques	
39.00	Longueur (mm):
12.9	Ouverture Utile CA (mm):
34.00	Diamètre (mm):
Propriétés optiques	
17.00	Distance Focale FL (mm):
0.38	Ouverture Numérique NA:
9.7 (8.7 with Protective Window)	Distance de Travail (mm):
515, 1030	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
25 mJ @ 5ns	Damage Threshold, By Design: ☐
12.9 (maximum)	Diamètre du Faisceau (mm):
25 mJ @ 5ns	Seuil de dommages, pulsé:
Filetage & montage	
C-Mount	Monture:
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 250:

Description produit

- Focalisation de la lumière laser sur 1, 2 ou 4 points focaux le long de l'axe optique
 - Disponibles avec des ouvertures numériques de 0,38 ou 0,80
 - Conceptions aplanétiques pour les lasers de 515/1030 nm et 1064 nm
 - [Objectifs aplanétiques aplanoXX AdlOptica](#) également disponibles
- Les Objectifs Multi-Focaux foXXus d'AdlOptica concentrent la lumière laser sur plusieurs foyers le long de l'axe optique, ce qui augmente la profondeur de champ effective et permet une découpe multicouche à grande vitesse des matériaux avec une excellente qualité. Optimisés pour 515/1030 nm ou 1064 nm, ces objectifs sont conçus pour être utilisés avec des lasers à l'état solide et à fibre ultrarapides tels que la fibre dopée Yb et le Nd:YAG. Par rotation manuelle de la bague de l'objectif, l'utilisateur peut sélectionner 1, 2 ou 4 foyers. Les Objectifs Multi-Focaux foXXus d'AdlOptica sont idéaux pour une utilisation dans les applications de micro-usinage et de traitement des matériaux pour couper le verre, le saphir, le carbure de silicium ou d'autres matériaux fragiles. Une fenêtre frontale remplaçable protège ces objectifs contre les dommages pendant l'usinage de matériaux.

Informations techniques

