

[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Coffret d'Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpïi®, 532 nm



Scorpïi™ Nd:YAG Beam Expander Kits



Stock **#39-055** 1 In Stock

-

1

+

€935^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€935,00 prix unitaire
Qté 10-24	€825,00 prix unitaire
Qté 25-99	€735,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Prototyping Kit

Type:

Contenu du Coffret:
2X([#37-047](#)), 3X([#37-050](#)), 5X([#37-056](#)), 7X([#37-062](#)), and 10X([#37-068](#))

Propriétés optiques	
532	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
532	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
None	Ajustement de la divergence:
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Description produit

- Traitement AR pour longueurs d'onde laser Nd:YAG : 355 nm, 532 nm et 1064 nm
- Les Coffrets comprennent 5 Grossissements Fixes de 2X à 10X
- Conçus pour les applications OEM sans ajustement de la divergence

Les Coffrets d'Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpil[®] TECHSPEC[®] ont été conçus pour le prototypage et la détermination des grossissements dans les applications d'expansion de faisceau telles que la gravure laser et l'usinage de matériaux. Chaque coffret contient 5 expanseurs de faisceau fixes à une seule longueur d'onde Nd:YAG et comprend des grossissements de 2X, 3X, 5X, 7X et 10X. Les Coffrets d'Expansion de Faisceau Nd:YAG Scorpil[®] TECHSPEC[®] sont une excellente solution économique pour déterminer quel grossissement est nécessaire pour votre application laser. Chaque coffret comprend sa propre mallette de transport et permet d'accéder facilement à toute une variété de grossissements fixes.

Également disponibles : [Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpil[®] TECHSPEC[®]](#) individuels. Pour les applications laser HeNe, les [Expanseurs de Faisceau HeNe Arcturus[®] TECHSPEC[®]](#) sont disponibles. Pour les applications où l'optique rotative est acceptable, les [Expanseurs de Faisceau Raie Laser Vega[®] TECHSPEC](#) et les [Expanseurs de Faisceau Vega[®] TECHSPEC[®] à Large Bande](#) sont disponibles. Pour les applications d'une précision supérieure dans lesquelles des optiques coulissantes sont nécessaires, veuillez voir nos [Expanseurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG Draconis[®]](#) ou nos [Expanseurs de Faisceau Draconis[®] TECHSPEC[®] à Large Bande](#). Pour les applications à large bande ou les applications ultrarapides, les [Expanseurs de Faisceau Réflectissants Canopus[®] TECHSPEC[®]](#) sont disponibles.

Les versions 532 nm sont compatibles avec les applications laser courantes à 530 nm et les versions 1064 nm sont idéales pour être utilisées avec les applications laser à 1060 nm, 1070 nm et 1075 nm.

