


[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

Réseau de Microlentilles 58 x 60 mm, Microlentilles de 7 x 5,4 mm



Multi-Lens Arrays



Stock **#63-231** 20+ In Stock

-

1

+

€100^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-10	€100,00 prix unitaire
Qté 11-25	€78,00 prix unitaire
Qté 26-49	€74,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Lens Array

Propriétés physiques et mécaniques

58.0 x60.0	Dimensions (mm):
22.00 ±2%	Rayon Lentille (mm):
3.00 ±0.2	Épaisseur (mm):
Propriétés optiques	
41.90	Distance Focale EFL (mm):
B270	Substrat: ☐
BBAR (400-700nm)	Traitement:
400 - 700	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Conception intégrée, monolithique
- Les matrices unilatérales créent un éclairage homogène lorsque utilisées en paires
- Les matrices à double face sont idéales pour générer des profils laser à intensité uniforme

Les Matrices Multi-Lentilles sont de conception monolithique entièrement en verre, ce qui permet d'obtenir une transmission plus élevée, une stabilité supérieure et un prix abordable par rapport aux variétés cimentées ou en plastique. Ces lentilles sont disponibles sous forme de réseaux simple face ou double face pour répondre aux exigences des systèmes d'éclairage, de projection et de laser. Les matrices à une face sont utilisées pour créer des motifs de points carrés ou pour créer un éclairage uniforme lorsqu'elles sont utilisées par paires. La diminution de l'espacement entre les deux matrices de lentilles augmentera la surface éclairée, tandis que l'augmentation de l'espacement diminuera la surface. Les matrices de lentilles double face sont idéales pour une utilisation avec des sources laser afin de créer des profils de sortie à intensité uniforme, garantissant un éclairage uniforme pour les applications de vision industrielle et de microscopie.

Informations techniques

A	B	C	D	Stock No.
46.06mm	46.06mm	4mm	3mm	#63-230
58mm	60mm	7mm	5.4mm	#63-231

The technical drawing illustrates the dimensions of the beam splitter. The main drawing shows a square component with a grid of 10x10 small squares, each containing a dot. Dimensions A, B, C, and D are indicated. A smaller inset drawing shows the component with dimensions C and D.