

[Afficher tous les 21 produits de la même famille.](#)

Objectif Large Champ Faible Distorsion, 5mm Dist. Focale



#68-670

Stock **#68-670** 20+ In Stock

-

1

+

 €878⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€878,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Low Distortion Wide Angle Lenses	Series:
Fixed Focal Length Lens	Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Fixed	Option Iris:
	Longueur (mm):

38.20	
42.0	Diamètre Max. (mm):
42	Diamètre Externe (mm):
75.00	Poids (g):

Propriétés optiques

200.00	Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
82.4°	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
65.2°	Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
11.00	Cercle Image Max. (mm):
5.00	Distance Focale FL (mm):
150 - ∞	Distance de Travail (mm):
f/2.8	Ouverture (f/#):
<0.5	Distorsion (%):
<0.5	Distorsion maximum (%):
VIS	Lens Wavelength Range:

Capteur

2/3"	Taille maximale du capteur:
4.50	Pixel Size (µm):

Filetage & montage

M40.5 x0.50	Filetage Filtre:
C-Mount	Monture:

Conformité réglementaire

Visionner	Certificate of Conformance:
---------------------------	-----------------------------

Description produit

• Options de monture C et CS pour capteurs jusqu'à 1/2,5"

• Jusqu'à 3 mégapixels, valeurs de distorsion de 1% seulement

• Pas de refocalisation nécessaire, de 100 mm à l'infini

• Distances focales de 1,28 mm à 3 mm

Les Objectifs Grand Angle à Faible Distorsion maintiennent une résolution élevée pour les applications nécessitant une longue distance de travail et peuvent s'adapter à des capteurs de caméra multi-mégapixels. La conception optique de ces objectifs grand angle à faible distorsion permet aux utilisateurs d'obtenir une distorsion inférieure à 3 % sur un champ de vision de 125°, ou inférieure à 1% de distorsion sur un champ de vision de 110°. Ces objectifs sont dotés d'une vis de verrouillage pour le diaphragme manuel permettant l'utilisation dans des environnements à fortes vibrations. Les Objectifs Grand Angle à Faible Distorsion sont idéaux pour les applications de sécurité et de surveillance, de vision industrielle ou d'[automatisation industrielle](#). Ces objectifs ne nécessitent pas de mise au point de 100 mm à l'infini.

Remarque : L'image sera retourné (de 180°). Les options de diaphragme automatique (Auto Iris) requièrent des caméras à P-Iris ou à diaphragme DC.