


[Afficher tous les 24 produits de la même famille.](#)

**TECHSPEC®** Prisme à Angle Droit Nd:YAG N/20, Traitement en V 355 nm, 5 mm



TECHSPEC Nd:YAG Laser Line N/20 UV Fused Silica Right Angle Prisms

Stock **#37-622** **6 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €328<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€328,00 prix unitaire
Qté 6-25	€273,00 prix unitaire
Qté 26-49	€262,00 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Caractéristiques du produit**

Right Angle Prism **Type:**

**Propriétés physiques et mécaniques**

+0.00/-0.10 **Tolérance Dimensionelle (mm):**

**Biseau:**

Protective as needed

Ouverture Utile (%):

90

Longueur de l'Hypoténuse (mm):

7.10

Longueur des Côtés (mm):

5.00

## Propriétés optiques

Tolérance Angulaire (arcsec):

±15

Traitement:

Laser V-Coat (355nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):

355

Substrat:

[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Qualité de Surface:

20-10

Tolérance Pyramide (arcmin):

±1

Orientation de l'Image:

Left-Handed

Spécification du Traitement:

R<sub>abs</sub> <0.25% @ 355nm

Planéité de Surface (P-V):

λ/20

Damage Threshold, By Design:

7.5 J/cm<sup>2</sup>, 20ns, 20 Hz

## Conformité réglementaire

RoHS 2015:

[Conforme](#)

Reach 209:

[Conforme](#)

Certificate of Conformance:

[Visionner](#)

## Besoin de spécifications différentes ou de modifications ?

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

## Description produit

- Planéité de Surface de λ/20
- Réflexion < 0,25 % pour l'application Nd:YAG
- Tailles de 5 à 25 mm disponibles

Les Prismes à Angle Droit en Silice Fondue λ/20 Raie Laser Nd:YAG de TECHSPEC® combinent une planéité de surface de précision à des traitements antireflets (AR) au seuil de dommage laser garanti. Grâce à leur planéité de surface de λ/20, ces prismes sont idéaux pour les applications de direction de faisceau avec une distorsion minimale du front d'onde. La tolérance angulaire de ± 15 arcsecondes garantit un alignement cohérent pour l'intégration OEM. Les Prismes à Angle Droit en Silice Fondue λ/20 Raie Laser Nd:YAG de TECHSPEC® sont conçus pour transmettre au travers des faces traitées AR, résultant ainsi en une rotation de 90° du faisceau. L'intégration verticale du processus de fabrication permet de répondre aisément aux demandes de fabrication sur mesure.

## Informations techniques



Right Angle Prism Ray Path



Right Angle Prism Ray Path



Right Angle Prism Tunnel Diagram



Right Angle Prism Tunnel Diagram

