


[Afficher tous les 19 produits de la même famille.](#)

Cristal non linéaire BBO Type I, 6 x 6 x 0,5 mm, 1030 nm SHG



Mounted Type I BBO Nonlinear Crystal

Stock **#11-169** **3 In Stock**

-

1

+

€623⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-2	€623,00 prix unitaire
Qté 3+	€545,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Nonlinear Crystal

Type:

SHG @ 1030nm, Type I

Applications Typiques:

Remarque:
Mount is 25.4mm Dia., 6mm Thick Unthreaded Black Anodized Metal Mount (see drawing for more information)

BBO	Type de Cristal:
<0.1mm x45°	Chanfrein de Protection:
Propriétés physiques et mécaniques	
6.0 x6.0 +0.0/-0.1	Dimensions (mm):
0.50 +0.0/-0.1	Épaisseur (mm):
5.70	Ouverture Utile CA (mm):
<20	Parallélisme (arcsec):
<5	Perpendicularity (arcmin):
Propriétés optiques	
20-10	Qualité de Surface:
AR Coating	Traitement:
1030	Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
λ/8	Planéité de Surface (P-V):
Spécification du Traitement: S1: 515 & 1030nm Protective Coating S2: 515 & 1030nm Protective Coating	
Damage Threshold, By Design: □ 10 J/cm ² @ 1064nm, 10ns, 10Hz	
Seuil de dommages, pulsé: 10 J/cm ² @ 1064nm, 10ns, 10Hz	
23.4/90	Orientation Θ/Φ (°):
Filetage & montage	
Mounted	Monture:
6 (unthreaded)	Épaisseur de Monture (mm):
25.4	Mount Diameter (mm):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

Description produit

- CristauxBBO pour la conversion de fréquence de lasers de 800 nm et 1030 nm
- CristauxLBO pour la conversion de fréquence de lasers de 1030 nm et 1064 nm
- Seuils de dommage élevés jusqu'à 10 J/cm² @ 1064 nm, 10 ns, 10 Hz
- Large plage de transparence de l'UV à l'IR

Les CristauxNon Linéaires de β-borate de baryum (BBO) ou triborate de lithium sont utilisés pour la conversion de fréquence des sources laser. Les cristauxBBO ont des épaisseurs de 0,2 mm à 0,5 mm pour minimiser le décalage de vitesse de groupe et sont idéauxpour doubler ou tripler la fréquence des impulsions laser Ti:saphir et dopé Yb. Les cristauxLBO assurant l'accord de phase non-critique sont idéauxpour la génération d'une seconde ou troisième harmonique de lasers Nd:YAG et dopés Yb. Les cristauxnon linéaires de qualité de surface 20-10 et de planéité de surface λ/10 (LBO) ou λ/8 (BBO) offrent la large plage de transparence et le large coefficient non linéaire nécessaires pour la génération d'harmoniques des fréquences laser fondamentales. Chaque cristal dispose d'un traitement antireflet (AR) qui minimise la réflexion et limite la formation de buée due aux conditions ambiantes.