


Réseau en Transmission DUV, 600 rainures/mm, angle de rainure 13°, 25 x 25 mm



DUV Transmission Gratings

Stock **#73-801** NOUVEAU **1 In Stock**

-

1

+

€1.125⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€1.125,00 prix unitaire
Qté 10-24	€1.012,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

!

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Type:
Transmission Diffraction Grating

Propriétés physiques et mécaniques

	Dimensions (mm):
25.00 x25.00	
	Ouverture Utile (%):
90	
	Construction:
Ruled Grating	
	Épaisseur (mm):
2.00	

Propriétés optiques

	Traits par mm:
600	
	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
190 - 400	
	Angle Blasé (°):
13	


Conformité réglementaire

	RoHS 2015:
Conforme	
	Certificate of Conformance:
Visionner	
	Reach 247:
Conforme	

DESCRIPTION PRODUIT

- Conçus pour les longueurs d'onde de l'ultraviolet profond (DUV) entre 190 et 400 nm
 - Haute performance dans les environnements difficiles
 - Angles de diffraction multiples disponibles en formats carrés de 12,7 ou 25 mm
- Les Réseaux en Transmission pour l'UV Profond (DUV) sont conçus pour s'étendre dans la gamme UV profonde, de 190 à 400 nm. Grâce à leur bonne stabilité environnementale et leur résistance à la solarisation, ces réseaux offrent des performances élevées et une grande durabilité pour les systèmes fonctionnant dans des environnements difficiles. Ces réseaux offrent une efficacité de diffraction de 20% pour les longueurs d'onde supérieures à 190 nm et jusqu'à 50% pour les longueurs d'onde comprises entre 200 et 240 nm. Les Réseaux en Transmission pour l'UV Profond (DUV) sont disponibles en version carrée de 12,7 et 25 mm avec une résolution de 300 à 1200 rainures/mm. Ces réseaux sont idéaux pour les applications qui nécessitent des solutions de haute performance, telles que la fabrication de semi-conducteurs et l'analyse des sciences de la vie.
- Manipulation des réseaux** : Les réseaux nécessitent une manipulation particulière et sont susceptibles d'être endommagés par les empreintes digitales et les aérosols. Les réseaux ne doivent être manipulés que par les bords.

INFORMATIONS TECHNIQUES



MANIPULATION SPÉCIALE

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos [Ressources de nettoyage des optiques](#) pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, [envoyez-nous un e-mail](#) ou [discutez](#) avec notre équipe d'assistance technique.



Outils de Manipulation de Composants